

### G 25/4.00A/F BR



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### **Produktbild**





Als Zubehör für unser breites Produktportfolio an Sicherungsreihenklemmen bieten wir ebenfalls die passenden Sicherungseinsätze an. Dabei erstreckt sich das Portfolio über Geräteschutzsicherungen (Feinsicherungen) von 5x20 mm bis hin zu 10x38 mm, E 14 bis E 18 Sicherungseinsätze, sowie KFZ Sicherungen und Sicherungsautomaten. Passeinsätze für die Sicherungseinsätze runden das Gesamtportfolio ab.

### Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	Feinsicherung, flink, 4 A, G-Si. 5 x 25
BestNr.	<u>0192800000</u>
Art	G 25/4.00A/F BR
GTIN (EAN)	4008190115319
VPE	10 ST



## G 25/4.00A/F BR



### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# **Technische Daten**

Bollo				
ROHS	Konform			
Abmessungen und Gewi	chte			
Tiefe	5 mm	Tiefe (inch)	0.1968 inch	
Höhe	25 mm	Höhe (inch)	0.9842 inch	
Breite	5 mm	Breite (inch)	0.1968 inch	
Nettogewicht	1.23 g			
Temperaturen			,	
Umgebungstemperatur	-5 °C40 °C			
Umweltanforderungen				
RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme			
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew%			
Bemessungsdaten				
Bemessungsspannung	250 V	Nennstrom	4 A	
Systemkennwerte				
Ausführung	Sicherungszubehör			
Werkstoffdaten	Jiener ung 32 uben of			
vverkstoridaten				
Farbe	lichtgrau			
Klassifikationen				
ETIM 6.0	EC000035	ETIM 7.0	EC000035	
ETIM 8.0	EC00035 EC002704	ETIM 7.0	EC00035	
ETIM 10.0	EC002704 EC002704	ECLASS 9.0	27-14-20-01	
ECLASS 9.1	27-14-20-01	ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	27-14-20-01	
EULAGO Y. I		ECLASS 10.0 ECLASS 12.0	27-14-20-01	
			Z /- 14-ZU-U l	
ECLASS 11.0 ECLASS 13.0	27-14-20-01 27-14-20-01	ECLASS 14.0	27-14-20-01	

Katalogstand / Zeichnungen