

**STRIPAX 16 ZERT****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- Odizolovací nástroje s automatickým nastavením
- Na pružné a pevné vodiče
- Vhodné pro strojírenství, železnice, větrné elektrárny, robotiku, ochranu proti výbuchům a také námořní, pobřežní a lodní sektory
- Délka odizolování je nastavitelná pomocí koncové zarážky
- Automatické otevření upínacích čelistí po odizolování
- Žádné větvení jednotlivých vodičů
- Nastavitelné pro různé tloušťky izolace
- Kabely s dvojitou izolací ve dvou pracovních krocích bez zvláštních úprav
- Žádná vůle v samočinně seřizované řezací jednotce
- Dlouhá životnost
- Optimalizovaný ergonomický design

**Všeobecné objednávací údaje**

Verze	Nářadí, Nástroj na řezání a odizolování vodičů
Číslo objednávky	<a href="#">9918180000</a>
Typ	STRIPAX 16 ZERT
GTIN (EAN)	4032248371662
Množství	1 items

## STRIPAX 16 ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	22 mm	Hloubka (v palcích)	0.8661 inch
Výška	99 mm	Výška (v palcích)	3.8976 inch
Šířka	190 mm	Šířka (v palcích)	7.4803 inch
Čistá hmotnost	200 g		

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	Není ovlivněno
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

## Technické údaje

Popis výrobku	Nástroj k odizolování do průřezu 16 mm <sup>2</sup>
---------------	---

## Nástroje k odizolování

Typ kabelu	Pružné a pevné vodiče s PVC izolací	Průřez vodiče (kapacita odřezávání)	6 mm <sup>2</sup>
Odizolovací rozsah AWG, max.	6 AWG	Odizolovací rozsah AWG, min.	10 AWG
Odizolovací rozsah, min.	6 mm <sup>2</sup>	Délka odizolování, max.	25 mm
Barevný	Oranžová	Průřez vodiče, max.	16 mm <sup>2</sup>
Průřez vodiče, min.	6 mm <sup>2</sup>		

## Důležitá poznámka

Informace o produktu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Odizolovací nástroje s automatickým nastavením</li> <li>• Na pružné a pevné vodiče</li> <li>• Vhodné pro strojírenství, železnice, větrné elektrárny, robotiku, ochranu proti výbuchům a také námořní, pobřežní a lodní sektory</li> <li>• Délka odizolování je nastavitelná pomocí koncové zarážky</li> <li>• Automatické otevření upínacích čelistí po odizolování</li> <li>• Žádné větvení jednotlivých vodičů</li> <li>• Nastavitelné pro různé tloušťky izolace</li> <li>• Kabely s dvojitou izolací ve dvou pracovních krocích bez zvláštních úprav</li> <li>• Žádná vůle v samočinně seřizované řezací jednotce</li> <li>• Dlouhá životnost</li> <li>• Optimalizovaný ergonomický design</li> </ul>
	Odstraňovač pláště PVC kabelů

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC002109	ETIM 9.0	EC002109
ETIM 10.0	EC002109	ECLASS 14.0	21-04-37-06
ECLASS 15.0	21-04-37-06		

**Nákresy**

**Příklad použití**



## STRIPAX 16 ZERT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### Příslušenství / náhradní díly



- Odizolovací nástroje s automatickým nastavením
- Na pružné a pevné vodiče
- Vhodné pro strojírenství, železnice, větrné elektrárny, robotiku, ochranu proti výbuchům a také námořní, pobřežní a lodní sektory
- Délka odizolování je nastavitelná pomocí koncové zarážky
- Automatické otevření upínacích čelistí po odizolování
- Žádné větvení jednotlivých vodičů
- Nastavitelné pro různé tloušťky izolace
- Kably s dvojitou izolací ve dvou pracovních krocích bez zvláštních úprav
- Žádná vůle v samočinně seřizované řezací jednotce
- Dlouhá životnost
- Optimalizovaný ergonomický design

### Všeobecné objednávací údaje

Typ	ERME 16 <sup>2</sup> SPX 4	Verze
Číslo	<a href="#">1119040000</a>	Příslušenství, Držák řezacího nástroje
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248948437	
Množství	1 ST	
Typ	ERTE KLBC SPX 16	Verze
Číslo	<a href="#">2571490000</a>	Příslušenství, Výměnná upínací čelist
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118582116	
Množství	1 ST	