



Výměnné bity pro momentový šroubovák  
Výstup hlavice podle DIN 5264, ISO 2380/1

### Všeobecné objednací údaje

Verze	Screwdriver insert
Číslo objednávky	<a href="#">9918520000</a>
Typ	WK S 0,4X2,5
GTIN (EAN)	4032248388882
Množství	1 items

## Technické údaje

### Rozměry a hmotnosti

Hloubka	4 mm	Hloubka (v palcích)	0.1575 inch
Výška	4 mm	Výška (v palcích)	0.1575 inch
Šířka	175 mm	Šířka (v palcích)	6.8898 inch
Čistá hmotnost	21 g		

### Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS	Není ovlivněno
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	6a3438d7-aa8c-48e4-8879-adf736ca79e3

### Technické údaje

Popis výrobku	Vyměnitelný bit na šrouby s drážkou, velikost 0,4 x 2,5
---------------	---

### Šroubovací nářadí

Šířka čepele (B)	2.5 mm	Tloušťka čepele (A)	0.4 mm
Tvar	S drážkou	Délka čepele	175 mm
Nastavení krouticího momentu max.	0.4 Nm		

### Klasifikace

ETIM 8.0	EC003864	ETIM 9.0	EC003864
ETIM 10.0	EC003864	ECLASS 14.0	21-04-42-04
ECLASS 15.0	21-04-42-04		

## Příslušenství

### Momentový šroubovák



Pokud vyžadujete efektivní a přesnou práci, je nezbytné použít přesný točivý moment. To také zaručuje vysokou přesnost opakování.

Toto je dokonalý úkol pro nový momentový šroubovák od společnosti Weidmüller s ergonomickým úchopem a jedinečným systémem vyměnitelných bitů.

- Kompaktní a obzvláště lehký design
- Točivý moment se nastavuje speciálním nástrojem (součástí); neúmyslné, nesprávné nastavení je vyloučeno.
- Velikosti ergonomické rukojeti odpovídají rozsahu točivého momentu.
- Nástroje jsou pravidelně testovány a opatřeny ID číslem; 100 % kontrola kvality s ověřováním a označením výrobku.
- Při dosažení požadovaného točivého momentu se ozve dobře slyšitelný zvuk, takže není třeba se obávat zbytečného utáhnutí.
- Vyměnitelné bity z vysoce kvalitní oceli odolné proti opotřebení.
- Všechny nástroje splňují požadavky pro přesnost podle EN ISO 6798, BS EN 26789, ASME B107.14M
- Přesnost spouště +/- 6 % nastavené hodnoty stupnice.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	DMS MANUELL 0,5-1,7	Verze
Číslo	<a href="#">9918370000</a>	Torque screwdriver
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248388332	
Množství	1 ST	
Typ	DMS MANUELL 2,0-7,0	Verze
Číslo	<a href="#">9918380000</a>	Torque screwdriver
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248388349	
Množství	1 ST	