

VT MASTER**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Hlavní funkcí zkoušečky napětí je zjistit, zda je napětí přítomné. 2-pólová zkoušečka napětí je jediný schválený testovací nástroj, který splňuje požadavky nařízení o ochraně práce.

- s LED displejem
- podle normy VDE
- vysoká síla napěťové špičky
- ta pravá zkoušečka pro každou aplikaci

Všeobecné objednací údaje

Verze	Testovací nástroje, 2pólový tester napětí
Číslo objednávky	9918880000
Typ	VT MASTER
GTIN (EAN)	4032248405763
Množství	1 items

VT MASTER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	60 mm	Hloubka (v palcích)	2.3622 inch
Výška	28 mm	Výška (v palcích)	1.1024 inch
Šířka	235 mm	Šířka (v palcích)	9.252 inch
Délka	235 mm	Délka (v palcích)	9.252 inch
Čistá hmotnost	158 g		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)	7cl
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Technické údaje

Popis výrobku	Tester napětí až do 690 V / 100 Hz LED
---------------	--

Měřicí a testovací zařízení

Přepínatelná zátěž	Ne	Kategorie rozsahu měření	CAT III 600 V
Jmenovité napětí, max.	690 V AC/DC	Jmenovité napětí, min.	12 V
Rozsah měření AC napětí	12-690 V	Rozsah měření DC napětí	690 V
Provozní teplota, max.	55 °C	Provozní teplota, min.	-15 °C
Zobrazení DC napětí	12, 24, 50, 120, 230, 400, 690 V	Zobrazení AC napětí	12, 24, 50, 120, 230, 400, 690 V
Frekvenční rozsah, max.	65 Hz	Frekvenční rozsah, min.	0 Hz
Displej	LED	Stupeň krytí	IP54
Typ baterie	1,5 V akumulátor typu AAA	Zobrazení sledu fází	Ne
Zkouška propojení	Ano - vizuální + akustické	Zkouška izolace	6 kV
Špičkový napěťový odpor	6 kV	Testováno a schváleno dle	IEC 61243-3:2014 (DIN EN 61243-3:2015-08)
Ochrana testovacího čidla GS 38	Ano	Osvětlení testovacího čidla	Ne
Funkce přidržení HOLD	Ne		

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000494	ETIM 9.0	EC000494
ETIM 10.0	EC000494	ECLASS 14.0	27-20-03-08
ECLASS 15.0	27-20-03-08		

Příslušenství**Příslušenství**

Příslušenství k testovacímu a měřicímu vybavení

**Všeobecné objednávací údaje**

Typ	BATTERIE 1,5V MICRO	Verze
Číslo	9201310000	Testovací nástroje, Baterie
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248421121	
Množství	2 ST	
Typ	SKAI TASCHE	Verze
Číslo	2544760000	Toolbag
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118554724	
Množství	1 ST	
Typ	PRSPSU	Verze
Číslo	1332420000	
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118136449	
Množství	1 ST	
Typ	2POL TESTER ZUB	Verze
Číslo	2565720000	
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118575279	
Množství	1 ST	