



Hlavní funkcí zkoušečky napětí je zjistit, zda je napětí přítomné. 2-pólová zkoušečka napětí je jediný schválený testovací nástroj, který splňuje požadavky nařízení o ochraně práce.

- s LED displejem
- podle normy VDE
- vysoká síla napěťové špičky
- ta pravá zkoušečka pro každou aplikaci

### Všeobecné objednací údaje

Verze	Testovací nástroje, 2pólový tester napětí
Číslo objednávky	<a href="#">9918950000</a>
Typ	VT
GTIN (EAN)	403224840583 1
Množství	1 items

## Technické údaje

## Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	55 mm	Hloubka (v palcích)	2.1654 inch
Výška	21 mm	Výška (v palcích)	0.8268 inch
Šířka	190 mm	Šířka (v palcích)	7.4803 inch
Délka	190 mm	Délka (v palcích)	7.4803 inch
Čistá hmotnost	115 g		

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)	7cl
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

## Technické údaje

Popis výrobku	Voltage tester from 12 – 690 V
---------------	--------------------------------

## Měřicí a testovací zařízení

Přepínatelná zátěž	Ne	Kategorie rozsahu měření	CAT III 600 V, CAT IV 300 V
Jmenovité napětí, max.	690 V AC/DC	Jmenovité napětí, min.	12 V AC/DC
Rozsah měření AC napětí	12-690 V	Rozsah měření DC napětí	1000 V
Provozní teplota, max.	55 °C	Provozní teplota, min.	-15 °C
Zobrazení DC napětí	12, 50, 120, 230, 400, 690 V	Zobrazení AC napětí	12, 50, 120, 230, 400, 690 V
Frekvenční rozsah, max.	65 Hz	Frekvenční rozsah, min.	0 Hz
Displej	LED	Stupeň krytí	IP64
Zobrazení sledu fází	Ne	Zkouška propojení	Ne
Zkouška izolace	5 kV	Špičkový napěťový odpor	5 kV
Testováno a schváleno dle	EN/IEC 61010, EN 61243-3 2010	Ochrana testovacího čidla GS 38	Ne
Osvětlení testovacího čidla	Ne	Funkce přidržení HOLD	Ne

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC000494	ETIM 9.0	EC000494
ETIM 10.0	EC000494	ECLASS 14.0	27-20-03-08
ECLASS 15.0	27-20-03-08		



VT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Příslušenství

### Příslušenství

Příslušenství k testovacímu a měřicímu vybavení



### Všeobecné objednací údaje

Typ	SKAI TASCHE	Verze	
Číslo objednávky	<a href="#">2544760000</a>	Toolbag	
GTIN (EAN)	4050118554724		
Množství	1 ST		