

### TW SAKB/C/T1



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

#### **Produktbild**





Abschlussplatten werden an der offenen Seite der letzten Reihenklemme vor dem Endwinkel befestigt. Mit dem Einsatz der Abschlussplatte wird die Funktion der Reihenklemme sowie die angegebenen Bemessungsspannung aufrechterhalten. Ein Berührungsschutz von Spannungsführenden Teilen wird gewährleistet, und die Abschlussklemme ist fingersicher.

#### Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	Trennwand (Klemmen), beige, Höhe: 75 mm, Breite: 1.5 mm, V-2, KrG		
BestNr.	0242960000		
Art	TW SAKB/C/T1		
GTIN (EAN)	4008190104092		
VPE	20 ST		



## TW SAKB/C/T1



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# **Technische Daten**

Zulassungen				
ROHS	Konform			
Abmessungen und Gewicht	е			
Tiefe	42.5 mm	Tiefe (inch)	1.6732 inch	
Höhe	75 mm	Höhe (inch)	2.9527 inch	
Breite	1.5 mm	Breite (inch)	0.0591 inch	
Nettogewicht	5.38 g	Diote (men)	0.0001 111011	
Temperaturen				
Lagertemperatur	-25 °C55 °C	Umgebungstemperatur	-5 °C40 °C	
Dauergebrauchstemperatur, min.	-50 °C	Dauergebrauchstemperatur, max.	100 °C	
Umweltanforderungen				
RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme			
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew%			
Allgemeines				
Einbauhinweis	Direktmontage			
Systemkennwerte				
Ausführung	Zwischenplatte			
Werkstoffdaten				
NA 1 - 6	W 2			
Werkstoff Brennbarkeitsklasse nach UL 94	KrG V-2	<u>Farbe</u>	beige	
weitere technische Daten	V-2			
rastbar	Nein	Einbauhinweis	Direktmontage	
Klassifikationen				
ETIM 6.0	EC000886	ETIM 7.0	EC000886	
ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886	
ETIM 10.0	EC000886	ECLASS 9.0	27-14-11-92	
ECLASS 9.1	27-14-11-33	ECLASS 3.0 ECLASS 10.0	27-14-11-92	
ECLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 12.0	27-14-11-92	
ECLASS 13.0	27-25-03-01	ECLASS 14.0	27-25-03-01	
ECLASS 15.0	27-25-03-01		2, 200001	

Katalogstand / Zeichnungen