

**SFNS5 VKMU M5 SW15**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Produktbild**

Das Systemzubehör der Klippon® STB Gehäusereihe ermöglicht eine einfache Anpassung der Gehäuse an die spezifischen Anforderungen der jeweiligen Applikation.

- Tragschienen
- Montagematerial

Weidmüller fertigt und liefert die Gehäuse- entsprechend den Kundenwünschen - komplett bestückt mit Klemmen und Verschraubungen.

**Allgemeine Bestelldaten**

|             |  |
|-------------|--|
| Ausfuehrung | Klippon STB (Small Terminal Box), Befestigungs-mutter, vierkant, Höhe: 15 mm, Breite: 15 mm, Tiefe: 11.7 mm, Werkstoff: Stahl verzinkt, verzinkt, silber |
| Best.-Nr.   | <a href="#">0433500000</a>   |
| Art         | SFNS5 VKMU M5 SW15   |
| GTIN (EAN)  | 4008190494520  |
| VPE         | 20 ST  |

**SFNS5 VKMU M5 SW15**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technische Daten****Zulassungen**

|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

**Abmessungen und Gewichte**

|              |         |               |             |
|--------------|---------|---------------|-------------|
| Tiefe        | 11.7 mm | Tiefe (inch)  | 0.4606 inch |
| Höhe         | 15 mm   | Höhe (inch)   | 0.5906 inch |
| Breite       | 15 mm   | Breite (inch) | 0.5906 inch |
| Nettogewicht | 7.9 g   |               |             |

**Temperaturen**

|                    |
|--------------------|
| Betriebstemperatur |
|--------------------|

**Umweltanforderungen**

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme      |
| REACH SVHC              | Keine SVHC über 0,1 Gew.-% |

**Allgemeine Angaben**

|                 |            |               |                |
|-----------------|------------|---------------|----------------|
| Befestigungsart | geschraubt | Einbauhinweis | Zentralmutter  |
| Oberfläche      | verzinkt   | Werkstoff     | Stahl verzinkt |

**Klassifikationen**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC003863    | ETIM 9.0    | EC003863    |
| ETIM 10.0   | EC003863    | ECLASS 14.0 | 23-11-07-02 |
| ECLASS 15.0 | 23-11-07-02 |             |             |