

## **SK E18 SAKS5**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Abbildung ähnlich

Der Sicherungshalter SIHA macht im Handumdrehen aus einer Trennklemme eine Sicherungsklemme: Einfach den Trennhebel entfernen und den Sicherungsstecker aufstecken.

## Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	Schraubkappe für Sicherungsklemmen
BestNr.	<u>0359310000</u>
Art	SK E18 SAKS5
GTIN (EAN)	4008190002121
VPE	20 ST



## **SK E18 SAKS5**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## **Technische Daten**

Zulassungen				
ROHS	Konform			
Abmessungen und Gewich	te			
Tiefe	29 mm	Tiefe (inch)	1.1417 inch	
Höhe	22.5 mm	Höhe (inch)	0.8858 inch	
Breite	22.5 mm	Breite (inch)	0.8858 inch	
Nettogewicht	9.77 g			
Temperaturen				
Lagertemperatur	-25 °C55 °C	Umgebungstemperatur	-5 °C40 °C	
Umweltanforderungen	1			
<u> </u>				
RoHS-Konformitätsstatus	Konform			
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew%			
Allgemeines				
Einbauhinweis	Direktmontage			
	Direktinontage		'	
Systemkennwerte				
Ausführung	sonstige			
Werkstoffdaten				
Farbe	schwarz			
weitere technische Daten				
Befestigungsart	geschraubt	Einbauhinweis	Direktmontage	
explosionsgeprüfte Ausführung	Nein		2	
Klassifikationen			<u> </u>	
ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848	
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848	
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 9.0	27-14-11-92	
ECLASS 9.1	27-14-11-92	ECLASS 10.0	27-14-11-92	
		ECLASS 12.0	27-14-11-92	
ECLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 12.0	27 17 11 02	
ECLASS 11.0 ECLASS 13.0	27-14-11-92 27-25-03-90	ECLASS 12.0 ECLASS 14.0	27-25-03-90	

Katalogstand / Zeichnungen