

SO SH1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Produktbild

Das umfassende Zubehör aus dem Klippon® Connect Portfolio ist bis ins Detail aufeinander abgestimmt und erleichtert dadurch die Montage unter Einhaltung der geforderten Normen.

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	Sammelschienträger, grau, 100 °C, Breite: 24.5 mm, V-2, Polyamid 66, geschraubt
Best.-Nr.	0401460000
Art	SO SH1
GTIN (EAN)	4008190188092
VPE	20 ST

SO SH1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten**Zulassungen**

RoHS Konform

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	20.6 mm	Tiefe (inch)	0.811 inch
Höhe	24.5 mm	Höhe (inch)	0.9646 inch
Breite	24.5 mm	Breite (inch)	0.9646 inch
Nettogewicht	4.38 g		

Temperaturen

Umgebungstemperatur -5 °C...40 °C Dauergebrauchstemperatur, min. -50 °C
Dauergebrauchstemperatur, max. 100 °C

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Allgemeines

Polzahl 1 Tragschiene TS 15

Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)

Anschlussart sonstige

Systemkennwerte

Ausführung für Tragschienen Tragschiene TS 15

Werkstoffdaten

Werkstoff Polyamid 66 Farbe grau
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-2

weitere technische Daten

Montageart geschraubt

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC001166	ETIM 9.0	EC001166
ETIM 10.0	EC001166	ECLASS 14.0	27-40-06-07
ECLASS 15.0	27-40-06-07		

SO SH1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Zubehör

www.weidmueller.com

Zubehör

Das umfassende Zubehör aus dem Klippon® Connect Portfolio ist bis ins Detail aufeinander abgestimmt und erleichtert dadurch die Montage unter Einhaltung der geforderten Normen.

Allgemeine Bestell Daten

Art	KLBUE SH1	Ausfuehrung
Best.-Nr.	0635900000	Zubehör, Klemmbügel für Schirmanschluss
GTIN (EAN)	4008190192204	
VPE	500 ST	
Art	KLBUE SH1	Ausfuehrung
Best.-Nr.	0635960000	Zubehör, Klemmbügel für Schirmanschluss
GTIN (EAN)	4008190007140	
VPE	20 ST	