

Produktbild

Als Zubehör für unser breites Produktportfolio an Sicherungsreihenklemmen bieten wir ebenfalls die passenden Sicherungseinsätze an. Dabei erstreckt sich das Portfolio über Geräteschutzsicherungen (Feinsicherungen) von 5x20 mm bis hin zu 10x38 mm, E 14 bis E 18 Sicherungseinsätze, sowie KFZ Sicherungen und Sicherungsautomaten. Passeinsätze für die Sicherungseinsätze runden das Gesamtportfolio ab.

Allgemeine Bestelldaten

| | |
|------------|----------------------------|
| Ausführung | SAK-Reihe, Kontakthülse |
| Best.-Nr. | 0553300000 |
| Art | VH 25/5/3.4 |
| GTIN (EAN) | 4008 190095604 |
| VPE | 100 ST |

Technische Daten

Zulassungen

| | |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

Abmessungen und Gewichte

| | | | |
|-------------|-------|---------------|-------------|
| Tiefe | 5 mm | Tiefe (inch) | 0.1968 inch |
| Höhe | 25 mm | Höhe (inch) | 0.9842 inch |
| Breite | 5 mm | Breite (inch) | 0.1968 inch |
| Durchmesser | 5 mm | Nettogewicht | 2.1 g |

Temperaturen

| | | | |
|-----------------|----------------|---------------------|---------------|
| Lagertemperatur | -25 °C...55 °C | Umgebungstemperatur | -5 °C...40 °C |
|-----------------|----------------|---------------------|---------------|

Umweltanforderungen

| | |
|--|--------------------------------------|
| RoHS-Konformitätsstatus | Konform mit Ausnahme |
| RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/ bekannt) | 6c |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 6892c850-b959-4235-b8fe-df5198e99e63 |

Allgemeines

| | | | |
|---------|---|---------------|---------------|
| Polzahl | 1 | Einbauhinweis | Direktmontage |
|---------|---|---------------|---------------|

Bemessungsdaten

| | |
|-----------|------|
| Nennstrom | 19 A |
|-----------|------|

Maße

| | |
|-------------|------|
| Durchmesser | 5 mm |
|-------------|------|

Systemkennwerte

| | |
|------------|---------|
| Ausführung | Kontakt |
|------------|---------|

Werkstoffdaten

| | | | |
|-----------|----|-------|------|
| Werkstoff | Cu | Farbe | grau |
|-----------|----|-------|------|

weitere technische Daten

| | | | |
|-------------------------------|----------|---------------|---------------|
| Befestigungsart | gesteckt | Einbauhinweis | Direktmontage |
| explosionsgeprüfte Ausführung | Nein | | |

Klassifikationen

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002848 | ETIM 9.0 | EC002848 |
| ETIM 10.0 | EC002848 | ECLASS 14.0 | 27-25-03-90 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-90 | | |