

# **CLI RH 20-02 CLI R 02**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Das CableLine-Sortiment aus Leiter- und Kabelmarkierern bietet Anwendern Lösungen für die unterschiedlichsten Anwendungen. Das Einsatzgebiet reicht von schmalen Leitern bis hin zu Kabeln mit großen Außendurchmessern.

### Allgemeine Bestelldaten

	'
Ausfuehrung	CableLine, Montagedornhalter
BestNr.	<u>0563700000</u>
Art	CLI RH 20-02 CLI R 02
GTIN (EAN)	4008190291136
VPE	1 ST



# **CLI RH 20-02 CLI R 02**



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# **Technische Daten**

<b>Abmessungen</b>	und Gewichte
--------------------	--------------

Tiefe	28 mm	Tiefe (inch)	1.1024 inch
Höhe	55 mm	Höhe (inch)	2.1654 inch
Breite	55 mm	Breite (inch)	2.1654 inch
Nettogewicht	41.5 g		

### **Temperaturen**

Einsatztemperaturbereich	-40100 °C

#### Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Nicht betroffen
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew%

## Allgemeine Angaben

Materialfarbe nach Widerstandskode	2	Breite	55 mm
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0	Einsatztemperaturbereich, max.	100 °C
Einsatztemperaturbereich, min.	-40 °C	Farbe	rot
Halogene	Ja	Werkstoff	Polyamid
empfohlene Industrien	Prozess, Maschinenbau	Einsatztemperaturbereich	-40100 °C

#### Leiter- und Kabelmarkierer

Halogene	Ja

## Klassifikationen

EC001288	ETIM 7.0	EC001288
EC001288	ETIM 9.0	EC001288
EC001288	ECLASS 9.0	27-40-06-29
27-40-06-29	ECLASS 10.0	27-40-06-29
27-28-11-04	ECLASS 12.0	27-28-11-04
27-28-11-04	ECLASS 14.0	27-28-11-04
27-28-11-04		
	EC001288 EC001288 27-40-06-29 27-28-11-04 27-28-11-04	EC001288 ETIM 9.0 EC001288 ECLASS 9.0 27-40-06-29 ECLASS 10.0 27-28-11-04 ECLASS 12.0 27-28-11-04 ECLASS 14.0

Erstellungs-Datum 14.11.2025 08:32:50 MEZ

Katalogstand / Zeichnungen 2



# **CLI RH 20-02 CLI R 02**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Zeichnungen

Anwendungsbeispiel