

CLI R 1-3 BL/WS N




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Das CableLine-Sortiment aus Leiter- und Kabelmarkierern bietet Anwendern Lösungen für die unterschiedlichsten Anwendungen. Das Einsatzgebiet reicht von schmalen Leitern bis hin zu Kabeln mit großen Außendurchmessern.

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	CableLine, Montagedorn	
BestNr.	<u>0572901746</u>	
Art	CLI R 1-3 BL/WS N	
GTIN (EAN)	4032248456666	
VPE	10 ST	



CLI R 1-3 BL/WS N



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Zulassungen					
ROHS	Konform				
nons	KOHOHI				
Abmessungen und Gewichte					
	_				
Tiefe	5 mm	Tiefe (inch)	0.1968 inch		
Höhe	3 mm	Höhe (inch)	0.1181 inch		
Breite	4.2 mm	Breite (inch)	0.1654 inch		
Nettogewicht	2.2 g				
Temperaturen					
Einsatztemperaturbereich	-3080 °C				
Umweltanforderungen					
DaliC Vanfammitätastatus	Vandama ahv - A				
RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme				
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew%				
Allgemeine Angaben					
Materialfarbe nach Widerstandskode	6	Orientierung des Aufdrucks	waagerecht		
Art des Aufdrucks	Standard	Aufdruckverfahren	heiß geprägt		
Ausführung	MultiPack	Breite	4.2 mm		
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0	Einsatztemperaturbereich, max.	80 °C		
Einsatztemperaturbereich, min.	-30 °C	Farbe	blau		
Halogene	Ja	Werkstoff	PVC, weich, ohne Cadmium		
Aufdruck-Farbe	weiß	Aufgedruckte Zeichen	Buchstaben, groß		
empfohlene Industrien	Prozess, Maschinenbau	Anzahl je Dorn	25		
Einsatztemperaturbereich	-3080 °C	Aufdruck	N		
Leiter- und Kabelmarkierer					
Halogene	Ja	Leiteranschlussquerschnitt, max.	4 mm²		
Leiteranschlussquerschnitt, min.	1.5 mm ²	Leiteraußendurchmesser, max.	5 mm		
Leiteraußendurchmesser, min.	2.5 mm	Leiteraußendurchmesser	2.5 - 5 mm		
Leiteranschlussquerschnitt	1.5 - 4 mm ²	25.151441551144151111155501	2.0 0 111111		
·	1.0 111111				
Klassifikationen					
ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530		
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530		
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 9.0	27-40-04-01		
ECLASS 9.1	27-40-06-29	ECLASS 10.0	27-40-04-01		
ECLASS 11.0	27-28-11-02	ECLASS 12.0	27-28-11-02		
ECLASS 13.0	27-28-11-02	ECLASS 14.0	27-28-11-02		
FCLASS 15.0	27-28-11-02	-			

ECLASS 15.0

Katalogstand / Zeichnungen 2

27-28-11-02

Datenblatt

CLI R 1-3 BL/WS N



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

