

**AP VSSC6 LB****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Abschlussplatten (AP) für die Produktreihe VSSC in hellblau und in schwarz.

**Allgemeine Bestelldaten**

|             |                            |
|-------------|----------------------------|
| Ausfuehrung | VSSC, Abschlussplatte      |
| Best.-Nr.   | <a href="#">1067230000</a> |
| Art         | AP VSSC6 LB                |
| GTIN (EAN)  | 4032248999866              |
| VPE         | 50 ST                      |

**AP VSSC6 LB**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technische Daten****Zulassungen**

|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

**Abmessungen und Gewichte**

|              |         |               |             |
|--------------|---------|---------------|-------------|
| Tiefe        | 81 mm   | Tiefe (inch)  | 3.189 inch  |
| Höhe         | 88.5 mm | Höhe (inch)   | 3.4842 inch |
| Breite       | 1.5 mm  | Breite (inch) | 0.0591 inch |
| Nettogewicht | 5.8 g   |               |             |

**Temperaturen**

|                 |                |                    |                |
|-----------------|----------------|--------------------|----------------|
| Lagertemperatur | -40 °C...80 °C | Betriebstemperatur | -40 °C...70 °C |
| Feuchtigkeit    | 5...96 %       |                    |                |

**Umweltanforderungen**

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme      |
| REACH SVHC              | Keine SVHC über 0,1 Gew.-% |

**Allgemeine Daten**

|                                |                 |         |          |
|--------------------------------|-----------------|---------|----------|
| Ausführung                     | Abschlussplatte | Bauform | sonstige |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0             | Farbe   | hellblau |
| Schutzart                      | IP20            |         |          |

**Allgemeine Daten**

|           |      |       |          |
|-----------|------|-------|----------|
| Schutzart | IP20 | Farbe | hellblau |
|-----------|------|-------|----------|

**Klassifikationen**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002496    | ETIM 9.0    | EC002496    |
| ETIM 10.0   | EC002496    | ECLASS 14.0 | 27-17-90-90 |
| ECLASS 15.0 | 27-17-90-90 |             |             |

**Ausschreibungstexte**

|                         |                           |                         |                                      |
|-------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| Ausschreibungstext lang | Abschlussplatte für VSSC6 | Ausschreibungstext kurz | Abschlussplatte für Varitector VSSC6 |
|-------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------------------|