

# **WQV 4/5**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### **Produktbild**









Die Verteilung oder Vervielfältigung eines Potentials auf benachbarte Reihenklemmen wird über eine Querverbindung realisiert. Zusätzlicher Verdrahtungsaufwand lässt sich so einfach vermeiden. Auch bei ausgebrochenen Polen ist weiterhin eine Kontaktsicherheit in den Reihenklemmen gewährleistet. Unser Portfolio bietet steck- und schraubbare Querverbindungssysteme für Reihenklemmen an.

#### Allgemeine Bestelldaten

Querverbinder (Klemmen), geschraubt, gelb, 41 A, Polzahl: 5, Raster in mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 7.6 mm
<u>1057860000</u>
WQV 4/5
4008190067380
10 ST



# **WQV 4/5**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# **Technische Daten**

ROHS	Konform		
Abmessungen und Gewicht	te		
Tiefe	18 mm	Tiefe (inch)	0.7087 inch
Höhe	28.9 mm	Höhe (inch)	1.1378 inch
Breite	7.6 mm	Breite (inch)	0.2992 inch
Nettogewicht	7.1 g		0.2002 111011
Temperaturen			
Lagertemperatur	-25 °C55 °C	Umgebungstemperatur	-5 °C40 °C
Dauergebrauchstemperatur, min.	-25 C55 C	Dauergebrauchstemperatur, max.	-3 C40 C
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	00 0	Dadergebradenstemperatur, max.	130 C
Umweltanforderungen			
RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme		
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew%		
Allgemeines			
Polzahl	5	Einbauhinweis	Direktmontage
Bemessungsdaten			
Bemessungsspannung	400 V	Nennstrom	41 A
Maße			
Raster in mm (P)	6.10 mm		
Systemkennwerte			
Ausführung	für Klemmen		
Werkstoffdaten	Tur Richmen		
Mauliotoff	PA 66	Fault	ar a lla
Werkstoff Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0	<u>Farbe</u>	gelb
weitere technische Daten			
Befestigungsart	geschraubt	Einbauhinweis	Direktmontage
explosionsgeprüfte Ausführung	Nein		
Klassifikationen			
ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 9.0	27-14-11-40
ECLASS 9.1	27-14-11-40	ECLASS 10.0	27-14-11-40
ECLASS 11.0	27-14-11-40	ECLASS 12.0	27-14-11-40
ECLASS 13.0	27-25-03-03	ECLASS 14.0	27-25-03-03

Erstellungs-Datum 08.11.2025 04:58:28 MEZ

Katalogstand / Zeichnungen



# **WQV 4/5**



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Zubehör

# Schneid- und Ausklinkwerkzeuge für Querverbindungen



- Für Querverbindungen der Weidmüller Z-Reihe
- Für Querverbindungen WQV 2,5 bis WQV 35
- Für Querverbindungsfenster der Klemme WSI 6

### Allgemeine Bestelldaten

Art WAW 1 NEUTRAL
Best.-Nr. 9004500000
GTIN (EAN) 4008190053925

VPE 1 ST

Ausfuehrung
Miscellaneous tools