


**CC 30/60 MC NE GR****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Der ClipCard Gerätemarkierer in MultiCard-Format wird zum Kennzeichnen von Elektroinstallationen und Schaltanlagen verwendet und bietet eine interessante Alternative zum Gravieren. Durch das bewährte MultiCard-Format ist eine Beschriftung mit PrintJet CONNECT oder Plotter möglich.

- Hochresistente Druckqualität mit dem PrintJet als Gravierersatz
- Universelle Befestigung
- Halter (schraubbar oder mit Kabelbinder)
- Schildschiene (selbstklebend oder schraubbar)
- Oder selbstklebende Schilder

Für Sonderdruck: Bitte senden Sie uns für Ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO Online (ohne Installation).

**Allgemeine Bestelldaten**

|             |  |
|-------------|--|
| Ausfuehrung | ClipCard, Gerätemarkierer, 30 x 60 mm, Halter CC-H 30/60, grau |
| Best.-Nr.   | <a href="#">1072670000</a>                                     |
| Art         | CC 30/60 MC NE GR  |
| GTIN (EAN)  | 4032248828234  |
| VPE         | 30 ST  |

**CC 30/60 MC NE GR**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technische Daten****Zulassungen**

|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

**Abmessungen und Gewichte**

|              |        |               |             |
|--------------|--------|---------------|-------------|
| Tiefe        | 1.2 mm | Tiefe (inch)  | 0.0472 inch |
| Höhe         | 30 mm  | Höhe (inch)   | 1.1811 inch |
| Breite       | 60 mm  | Breite (inch) | 2.3622 inch |
| Nettogewicht | 4.63 g |               |             |

**Temperaturen**

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Einsatztemperaturbereich | -40...100 °C |
|--------------------------|--------------|

**Umweltanforderungen**

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| RoHS-Konformitätsstatus            | Konform ohne Ausnahme                           |
| REACH SVHC                         | Keine SVHC über 0,1 Gew.-%                      |
| Produktspezifischer CO2-Fußabdruck | Von der Wiege bis zum Werkstor 0.033 kg CO2 eq. |

**Allgemeine Angaben**

|                                    |   |           |
|------------------------------------|---|-----------|
| Materialfarbe nach Widerstandskode | 8   |           |
| Ausführung                         | steckbar  |           |
| Breite                             | 60 mm   |           |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94     | V-2   |           |
| Einsatztemperaturbereich, max.     | 100 °C  |           |
| Einsatztemperaturbereich, min.     | -40 °C  |           |
| Farbe                              | grau  |           |
| Halogene                           | Nein  |           |
| Werkstoff                          | Polyamid 66   |           |
| Aufgedruckte Zeichen               | ohne  |           |
| Anzahl Markierer pro VPE           | Lieferform  | MultiCard |
| empfohlene Industrien              | Maschinenbau  |           |
| kompatibler Drucker                | <a href="#">PRINTJET CONNECT, MCP BASIC 2, MCP PLUS 2</a> |           |
| Anzahl Markierer pro Verbund       | 1 MultiCard = Device markers                              |           |
| Einsatztemperaturbereich           | -40...100 °C  |           |
| Applikation / Hersteller           | Halter CC-H 30/60   |           |

**Gerätemarkierer**

|          |      |
|----------|------|
| Halogene | Nein |
|----------|------|

**Klassifikationen**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001288    | ETIM 9.0    | EC001288    |
| ETIM 10.0   | EC001288    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 |             |             |

## CC 30/60 MC NE GR

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen



**CC 30/60 MC NE GR**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Zubehör**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Zubehör****Allgemeine Bestelldaten**

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Art        | CC-H 30/60                 | Ausfuehrung                                |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1934430000</a> | ClipCard, Zubehör, 30 x 60 mm, schwarz     |
| GTIN (EAN) | 4032248590995              |  |
| VPE        | 10 ST                      |  |
| Art        | STR CC 30/60 TRANSPARENT   | Ausfuehrung                                |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1934450000</a> | ClipCard, Zubehör, 30 x 60 mm, transparent |
| GTIN (EAN) | 4032248590988              |  |
| VPE        | 10 ST                      |  |
| Art        | ETO CC 30/60 TRANSPAR.     | Ausfuehrung                                |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1934440000</a> | ClipCard, Zubehör, 30 x 60 mm, transparent |
| GTIN (EAN) | 4032248590971              |  |
| VPE        | 10 ST                      |  |