

**KISC M2.5X4.5 WTR2.5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Für die einfache Handhabung und auch Ergänzung unserer Produkte, bieten wir ein breites Portfolio an Montagehilfen an. Von verschiedenen Werkzeugen über Isolierhülsen bis hin zu verschiedener Schrauben, sind unsere Komponenten bis ins Detail aufeinander abgestimmt und erleichtern Ihnen so die Montage unter Einhaltung der jeweiligen Normen und Schutzbestimmungen.

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausfuehrung	Befestigungsschraube (Klemmen), 2.50 mm, Stahl, Tiefe: 3.8 mm, Breite: 4.5 mm, Höhe: 4.5 mm
Best.-Nr.	<a href="#">1062700000</a>
Art	KISC M2.5X4.5 WTR2.5
GTIN (EAN)	4008190078454
VPE	100 ST

**KISC M2.5X4.5 WTR2.5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technische Daten****Zulassungen**

ROHS	Konform
------	---------

**Abmessungen und Gewichte**

Tiefe	3.8 mm	Tiefe (inch)	0.1496 inch
Höhe	4.5 mm	Höhe (inch)	0.1772 inch
Breite	4.5 mm	Breite (inch)	0.1772 inch
Nettogewicht	0.27 g		

**Temperaturen**

Umgebungstemperatur	-5 °C...40 °C
---------------------	---------------

**Umweltanforderungen**

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

**Allgemeines**

Einbauhinweis	Direktmontage	Oberfläche	sonstige
---------------	---------------	------------	----------

**Maße**

Gewindemaß metrisch, außen	2.50 mm
----------------------------	---------

**Systemkennwerte**

Ausführung	für Stromschienen
------------	-------------------

**Werkstoffdaten**

Werkstoff	Stahl	Oberfläche	sonstige
Farbe	silber		

**weitere technische Daten**

Befestigungsart	geschraubt	Einbauhinweis	Direktmontage
explosionsgeprüfte Ausführung	Nein	Montageart	geschraubt

**Klassifikationen**

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		