

CTF 63 ZERT**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Crimpwerkzeuge für Flachstecker und Flachsteckhülsen mit offener oder gerollter Crimpkralle

- Zwangssperre garantiert Qualitätscrimp
- Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbedienung
- Mit Anschlag zum exakten Positionieren der Kontakte

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Crimpwerkzeug, Crimpwerkzeug für Kontakte, 0.5mm ² , 6mm ² , B-Crimp
Best.-Nr.	1077010000
Art	CTF 63 ZERT
GTIN (EAN)	4032248864386
VPE	1 ST

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	250 mm	Breite (inch)	9.8425 inch
Nettogewicht	674.2 g		

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Nicht betroffen
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Technische Daten

Artikelbeschreibung	Crimpwerkzeug für Flachstecker und Flachsteckhülsen Steckerbreite 6,3 mm	Ausführung	mechanisch, ohne auswechselbare Einsätze
---------------------	--	------------	--

Kontaktbeschreibung

Kontaktart	F-Stecker / -Hülse	Leiterquerschnitt max. AWG	AWG 10
Leiterquerschnitt min. AWG	AWG 21	Steckerbreite	6.3 mm
Crimpbereich, max.	6 mm ²	Crimpbereich, min.	0.5 mm ²

Werkzeugdaten Crimpen

Aderendhülsenquerschnitt, max.	6 mm ²	Crimpart/-profil	B-Crimp
--------------------------------	-------------------	------------------	---------

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

Zeichnungen



Zubehör**Zubehör / Ersatzteile**

Crimpwerkzeuge für Flachstecker und Flachsteckhülsen mit offener oder gerollter Crimpkralle

- Zwangssperre garantiert Qualitätscrimp
- Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbedienung
- Mit Anschlag zum exakten Positionieren der Kontakte

Allgemeine Bestelldaten

Art	ERTE AN CTF 63	Ausführung
Best.-Nr.	1246390000	Crimpwerkzeug, Ersatzteil
GTIN (EAN)	4050118034479	
VPE	1 ST	