

Produktbild

Die Verteilung oder Vervielfältigung eines Potentials auf benachbarte Reihenklennen wird über eine Querverbindung realisiert. Zusätzlicher Verdrahtungsaufwand lässt sich so einfach vermeiden. Auch bei ausgebrochenen Polen ist weiterhin eine Kontaktsicherheit in den Reihenklennen gewährleistet. Unser Portfolio bietet steck- und schraubbare Querverbindungssysteme für Reihenklennen an.

Allgemeine Bestelldaten

| | |
|------------|--|
| Ausführung | Querverbinder (Klennen), geschraubt, silbergrau, 232 A, Polzahl: 2, Raster in mm (P): 27.00, Isoliert: Nein, Breite: 10 mm |
| Best.-Nr. | 1063500000 |
| Art | WQV 70/95/2 |
| GTIN (EAN) | 4008190028329 |
| VPE | 5 ST |

Technische Daten

Zulassungen

ROHS Konform

Abmessungen und Gewichte

| | | | |
|--------------|---------|---------------|-------------|
| Tiefe | 61.6 mm | Tiefe (inch) | 2.4252 inch |
| Höhe | 37 mm | Höhe (inch) | 1.4567 inch |
| Breite | 10 mm | Breite (inch) | 0.3937 inch |
| Nettogewicht | 101.6 g | | |

Temperaturen

Lagertemperatur -25 °C...55 °C Umgebungstemperatur -5 °C...40 °C

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Allgemeines

Polzahl 2 Einbauhinweis Direktmontage

Bemessungsdaten

Nennstrom 232 A

Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)

Anzugsdrehmoment, max. 3 Nm

Maße

Raster in mm (P) 27.00 mm

Systemkennwerte

Ausführung für Klemmen

Werkstoffdaten

Werkstoff Kupfer verzinkt Farbe silbergrau

weitere technische Daten

Befestigungsart geschraubt Einbauhinweis Direktmontage

Klassifikationen

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000489 | ETIM 7.0 | EC000489 |
| ETIM 8.0 | EC000489 | ETIM 9.0 | EC000489 |
| ETIM 10.0 | EC000489 | ECLASS 9.0 | 27-14-11-40 |
| ECLASS 9.1 | 27-14-11-40 | ECLASS 10.0 | 27-14-11-40 |
| ECLASS 11.0 | 27-14-11-40 | ECLASS 12.0 | 27-14-11-40 |
| ECLASS 13.0 | 27-25-03-03 | ECLASS 14.0 | 27-25-03-03 |

Technische Daten

ECLASS 15.0

27-25-03-03

Zubehör

Schneid- und Ausklinkwerkzeuge für Querverbindungen



- Für Querverbindungen der Weidmüller Z-Reihe
- Für Querverbindungen WQV 2,5 bis WQV 35
- Für Querverbindungsfenster der Klemme WSI 6

Allgemeine Bestelldaten

| | | |
|------------|---------------------------|---------------------|
| Art | WAW 1 NEUTRAL | Ausführung |
| Best.-Nr. | 900450000 | Miscellaneous tools |
| GTIN (EAN) | 4008190053925 | |
| VPE | 1 ST | |