

**Produktbild**

Die Verteilung oder Vervielfältigung eines Potentials auf benachbarte Reihenklemmen wird über eine Querverbindung realisiert. Zusätzlicher Verdrahtungsaufwand lässt sich so einfach vermeiden. Auch bei ausgebrochenen Polen ist weiterhin eine Kontaktsicherheit in den Reihenklemmen gewährleistet. Unser Portfolio bietet steck- und schraubbare Querverbindungssysteme für Reihenklemmen an.

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Querverbinder (Klemmen), geschraubt, silbergrau, 232 A, Polzahl: 2, Raster in mm (P): 27.00, Isoliert: Nein, Breite: 10 mm
Best.-Nr.	<a href="#">1063500000</a>
Art	WQV 70/95/2
GTIN (EAN)	4008190028329
VPE	5 ST

## Technische Daten

## Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

## Abmessungen und Gewichte

Tiefe	61.6 mm	Tiefe (inch)	2.4252 inch
Höhe	37 mm	Höhe (inch)	1.4567 inch
Breite	10 mm	Breite (inch)	0.3937 inch
Nettogewicht	101.6 g		

## Temperaturen

Lagertemperatur	-25 °C...55 °C	Umgebungstemperatur	-5 °C...40 °C
-----------------	----------------	---------------------	---------------

## Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

## Allgemeines

Polzahl	2	Einbauhinweis	Direktmontage
---------	---	---------------	---------------

## Bemessungsdaten

Nennstrom	232 A
-----------	-------

## Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)

Anzugsdrehmoment, max.	3 Nm
------------------------	------

## Maße

Raster in mm (P)	27.00 mm
------------------	----------

## Systemkennwerte

Ausführung	für Klemmen
------------	-------------

## Werkstoffdaten

Werkstoff	Kupfer verzinkt	Farbe	silbergrau
-----------	-----------------	-------	------------

## weitere technische Daten

Befestigungsart	geschraubt	Einbauhinweis	Direktmontage
-----------------	------------	---------------	---------------

## Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		

**Zubehör****Schneid- und Ausklinkwerkzeuge für Querverbindungen**

- Für Querverbindungen der Weidmüller Z-Reihe
- Für Querverbindungen WQV 2,5 bis WQV 35
- Für Querverbindungsfenster der Klemme WSI 6

**Allgemeine Bestelldaten**

Art	WAW 1 NEUTRAL	Ausführung	
Best.-Nr.	<a href="#">9004500000</a>	Miscellaneous tools	
GTIN (EAN)	4008190053925		
VPE	1 ST		