


IE-CD-V04PRJ-C-MA**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Kupplung, Ausführung FreeCon für Steckverbinder Push-Pull Var.4 gemäß IEC 61076-3-106 in Metall

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Anschlussdose, FreeCon, RJ45, Kupplung, IP65
Best.-Nr.	1122710000
Art	IE-CD-V04PRJ-C-MA
GTIN (EAN)	4032248904778
VPE	1 ST

Technische Daten

Zulassungen

Zulassungen



ROHS	Konform
UL File Number Search	UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus)	E316369

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	28.2 mm	Tiefe (inch)	1.1102 inch
Höhe	52 mm	Höhe (inch)	2.0472 inch
Breite	41 mm	Breite (inch)	1.6142 inch
Nettogewicht	243.48 g		

Temperaturen

Lagertemperatur	Betriebstemperatur	-40 °C...70 °C
Verlegetemperatur		

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Allgemeine Daten

Farbe	silber	Gehäusebasismaterial	Alu-Profil, Deckel: Zinkdruckguss, lackiert
Montageart	Schraubmontage	Schutzart	IP65
Steckzyklen	750		

Allgemeine Standards

Steckverbinder Norm	IEC 61076-3-106 Var. 4, IEC 60603-7-5	Zertifikat-Nr. (cULus)	E316369
---------------------	--	------------------------	---------

Elektrische Eigenschaften

Strombelastbarkeit bei 50 °C	1 A
------------------------------	-----

Technische Daten RJ45 Kupplung

Strombelastbarkeit	1 A	Spannungsfestigkeit, Kontakt - Kontakt, min	≥ 1000 V DC
Gehäusebasismaterial	Zinkdruckguss	Kategorie	Cat.6A / Class EA (ISO/ IEC 11801 2010)
Isolationswiderstand	> 500 MΩ	Spannungsfestigkeit, Kontakt - Schirm, max.	≥ 1500 V DC
Kontaktwiderstand	≤ 20 mΩ		

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC002597	ETIM 9.0	EC002597
ETIM 10.0	EC002597	ECLASS 14.0	27-44-03-18

ECLASS 15.0

27-44-03-18

IE-CD-V04PRJ-C-MA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Staubschutzkappen



Zum Schutz Ihrer Geräte vor Staub und Verschmutzung.

Allgemeine Bestelldaten

Art	IE-BP-V04P	Ausführung
Best.-Nr.	1963900000	Flanschgehäuse-Schutzkappe
GTIN (EAN)	4032248646326	
VPE	10 ST	

Sets - RJ45

PushPull Steckverbinderset gemäß IEC 61076-3-106
Var.4 (IEC24702) in Kunststoff inkl. RJ45-Einsatz



Allgemeine Bestelldaten

Art	IE-PS-V04P-RJ45-FH	Ausführung
Best.-Nr.	1963160000	Stecker RJ45 werkzeuglos, Variante 4, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
GTIN (EAN)	4032248651665	
VPE	10 ST	