


**CC 85/54 MC NE GE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Der ClipCard Gerätemarkierer in MultiCard-Format wird zum Kennzeichnen von Elektroinstallationen und Schaltanlagen verwendet und bietet eine interessante Alternative zum Gravieren. Durch das bewährte MultiCard-Format ist eine Beschriftung mit PrintJet CONNECT oder Plotter möglich.

- Hochresistente Druckqualität mit dem PrintJet als Graviersatz
- Universelle Befestigung
- Halter (schraubbar oder mit Kabelbinder)
- Schildschiene (selbstklebend oder schraubbar)
- Oder selbstklebende Schilder

Für Sonderdruck: Bitte senden Sie uns für ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO Online (ohne Installation).

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	ClipCard, Gerätemarkierer, 54 x 85 mm, Halter Logimark-H, gelb
Best.-Nr.	<a href="#">1138410000</a>
Art	CC 85/54 MC NE GE
GTIN (EAN)	4032248919789
VPE	10 ST

## CC 85/54 MC NE GE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

### Abmessungen und Gewichte

Tiefe	0.8 mm	Tiefe (inch)	0.0315 inch
Höhe	54 mm	Höhe (inch)	2.126 inch
Breite	85 mm	Breite (inch)	3.3464 inch
Nettogewicht	8.35 g		

### Temperaturen

Einsatztemperaturbereich	-40...100 °C
--------------------------	--------------

### Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme	
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%	
Produktspezifischer CO2-Fußabdruck	Von der Wiege bis zum Werkstor	0.040 kg CO2 eq.

### Allgemeine Angaben

Materialfarbe nach Widerstandskode	4	
Ausführung	steckbar	
Breite	85 mm	
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-2	
Einsatztemperaturbereich, max.	100 °C	
Einsatztemperaturbereich, min.	-40 °C	
Farbe	gelb	
Halogene	Nein	
Werkstoff	Polyamid 66	
Aufgedruckte Zeichen	ohne	
Anzahl Markierer pro VPE	Lieferform	MultiCard
empfohlene Industrien	Maschinenbau	
kompatibler Drucker	<a href="#">PRINTJET CONNECT</a> , <a href="#">MCP BASIC 2</a> , <a href="#">MCP PLUS 2</a>	
Anzahl Markierer pro Verbund	1 MultiCard = Device markers	
Einsatztemperaturbereich	-40...100 °C	
Applikation / Hersteller	Halter Logimark-H	


### Gerätemarkierer

Halogene	Nein
----------	------

### Klassifikationen

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

**Zeichnungen**



## CC 85/54 MC NE GE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## Zubehör

www.weidmueller.com

### Zubehör



### Allgemeine Bestelldaten

Art	CC-H 85/54 SW	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1631640001</a>	ClipCard, Zubehör, 90 x 58 mm, schwarz
GTIN (EAN)	4008190465254	
VPE	20 ST	
Art	CC-H 85/54 GR	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1631640002</a>	ClipCard, Zubehör, 90 x 58 mm, grau
GTIN (EAN)	4008190465261	
VPE	20 ST	
Art	CC-H 85/54 BG	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1631640003</a>	ClipCard, Zubehör, 90 x 58 mm, dunkelbeige
GTIN (EAN)	4008190465292	
VPE	20 ST	
Art	CC-HO 85/54 SW	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1603290000</a>	ClipCard, Zubehör, 90 x 58 mm, schwarz
GTIN (EAN)	4008190188306	
VPE	20 ST	