

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Der ClipCard Gerätemarkierer in MultiCard-Format wird zum Kennzeichnen von Elektroinstallationen und Schaltanlagen verwendet und bietet eine interessante Alternative zum Gravieren. Durch das bewährte MultiCard-Format ist eine Beschriftung mit PrintJet CONNECT oder Plotter möglich.


- Hochresistente Druckqualität mit dem PrintJet als Gravierersatz
- Universelle Befestigung
- Halter (schraubbar oder mit Kabelbinder)
- Schildschiene (selbstklebend oder schraubbar)
- Oder selbstklebende Schilder

Für Sonderdruck: Bitte senden Sie uns für ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO Online (ohne Installation).

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	ClipCard, Gerätemarkierer, 54 x 85 mm, Halter
	Logimark-H, grau
BestNr.	<u>1138420000</u>
Art	CC 85/54 MC NE GR
GTIN (EAN)	4032248919864
VPE	10 ST

1





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

3.3464 inch

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Zu	lassungen
----	-----------

ROHS

Breite

Abmessungen und	d Gewichte		
Tiefe	0.8 mm	Tiefe (inch)	0.0315 inch
Höhe	54 mm	Höhe (inch)	2.126 inch

Breite (inch)

Nettogewicht 12 g

Temperaturen

Einsatztemperaturbereich -40...100 °C

Konform

85 mm

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme		
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew%		
Produktspezifischer CO2-Fußabdruck	Von der Wiege bis zum Werkstor	0.040 kg CO2 eq.	

Allgemeine Angaben

Materialfarbe nach Widerstandskode	8
Ausführung	steckbar
Breite	85 mm
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-2
Einsatztemperaturbereich, max.	100 °C
Einsatztemperaturbereich, min.	-40 °C
Farbe	grau
Halogene	Nein
Werkstoff	Polyamid 66
Aufgedruckte Zeichen	ohne
Anzahl Markierer pro VPE	Lieferform MultiCard
empfohlene Industrien	Maschinenbau
kompatibler Drucker	PRINTJET CONNECT, MCP BASIC 2, MCP PLUS 2
Anzahl Markierer pro Verbund	1 MultiCard = Device markers
Einsatztemperaturbereich	-40100 °C
Applikation / Hersteller	Halter Logimark-H

Gerätemarkierer

Halogene	Nein	

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 9.0	27-40-06-29
ECLASS 9.1	27-40-06-29	ECLASS 10.0	27-40-06-29
ECLASS 11.0	27-28-11-04	ECLASS 12.0	27-28-11-04
ECLASS 13.0	27-28-11-04	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

Erstellungs-Datum 06.11.2025 12:47:31 MEZ

Katalogstand / Zeichnungen 2





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com









Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Zubehör



Allgemeine Bestelldaten

Art	CC-H 85/54 SW	Ausfuehrung
BestNr.	<u>1631640001</u>	ClipCard, Zubehör, 90 x 58 mm, schwarz
GTIN (EAN)	4008190465254	
VPE	20 ST	
Art	CC-H 85/54 GR	Ausfuehrung
BestNr.	<u>1631640002</u>	ClipCard, Zubehör, 90 x 58 mm, grau
GTIN (EAN)	4008190465261	
VPE	20 ST	
Art	CC-H 85/54 BG	Ausfuehrung
Art BestNr.	CC-H 85/54 BG 1631640003	Ausfuehrung ClipCard, Zubehör, 90 x 58 mm, dunkelbeige
	,	•
BestNr.	<u>1631640003</u>	•
BestNr. GTIN (EAN)	1631640003 4008190465292	•
BestNr. GTIN (EAN) VPE	1631640003 4008190465292 20 ST	ClipCard, Zubehör, 90 x 58 mm, dunkelbeige
BestNr. GTIN (EAN) VPE Art	1631640003 4008190465292 20 ST CC-HO 85/54 SW	ClipCard, Zubehör, 90 x 58 mm, dunkelbeige Ausfuehrung