

THM ET S7 300-2 TU



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







THM ET S7 sind nichtklebende Etiketten auf Rolle und dienen zur Kennzeichnung der Simatic 200S und S7-Module der Firma Siemens.

Mit der Software M-Print® PRO können die THM ET S7 individuell mit einem THM MultiMark beschriftet werden. Die Etiketten können leicht vereinzelt werden und der THM MultiMark Drucker sorgt für eine hohe Bedruckungsresistenz.

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	THM, Gerätemarkierer, 103.8 x 17.3 mm, Siemens, türkis	
-	mens, turkis	
BestNr.	<u>1161730000</u>	
Art	THM ET S7 300-2 TU	
GTIN (EAN)	4032248950782	
VPE	1 ST	



THM ET S7 300-2 TU



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

ROHS

Abmessungen und Gewichte			
Tiefe	0.08 mm	Tiefe (inch)	0.0031 inch
Höhe	103.8 mm	Höhe (inch)	4.0866 inch
Breite	17.3 mm	Breite (inch)	0.6811 inch

Temperaturen

Nettogewicht

Einsatztemperaturbereich -50...100 °C

Konform

700 g

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew%

Allgemeine Angaben

Aufdruckverfahren	Thermotransfer	
Ausführung	halogenfrei	
Breite	17.3 mm	
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	НВ	
Einsatztemperaturbereich, max.	100 °C	
Einsatztemperaturbereich, min.	-50 °C	
Farbe	türkis	
Halogene	Nein	
Werkstoff	Polypropylen	
Aufgedruckte Zeichen	ohne	
Anzahl Markierer pro VPE	Lieferform	Etikettenrolle
Zulassung nach UL 969	Nein	
kompatibler Drucker	THM MULTIMARK, THM MULTIMARK PLUS	
Anzahl Markierer pro Verbund	1 Label reel = Device markers	
Einsatztemperaturbereich	-50100 °C	
Applikation / Hersteller	Siemens	
Anzahl je Rolle	1000	

Gerätemarkierer

Halogene	Nein	

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 9.0	27-40-06-29
ECLASS 9.1	27-40-06-29	ECLASS 10.0	27-40-06-29
ECLASS 11.0	27-28-11-04	ECLASS 12.0	27-28-11-04
ECLASS 13.0	27-28-11-04	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

Erstellungs-Datum 01.11.2025 08:28:46 MEZ

Katalogstand / Zeichnungen 2



Zeichnungen

THM ET S7 300-2 TU



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





THM ET S7 300-2 TU




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Farbbänder



Diese Drucker bieten eine brillante Druckqualität durch Thermotransfer-Technik. Unterschiedliche Materialien und ein anwenderfreundliches Bedruckungssystem unter Windows optimieren den Kennzeichnungsbedarf.

Allgemeine Bestelldaten

Art RIBBON MM 110/360 SW Best.-Nr. 2005070000

4050118390049

VPE 1 ST

GTIN (EAN)

Ausfuehrung Ink ribbon

Erstellungs-Datum 01.11.2025 08:28:46 MEZ

Katalogstand / Zeichnungen 4