

SAI-M23-KBC-1.5-.56-1.0**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

Die M23 Rundsteckverbinder bieten: Hohe Steckhäufigkeit, hohe Stromübertragbarkeit und eine hohe Kontaktichte bei gleichzeitig geringen Abmaßen.
Gehäuse, Einsätze und Crimpkontakte sind separat zu bestellen.

Allgemeine Bestelldaten

| | |
|-------------|--|
| Ausfuehrung | Sensor/Actuator plug-in connector, Crimp contact |
| Best.-Nr. | 1170240000 |
| Art | SAI-M23-KBC-1.5-.56-1.0 |
| GTIN (EAN) | 4032248962150 |
| VPE | 50 ST |

SAI-M23-KBC-1.5-56-1.0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten**Zulassungen**

Zulassungen



| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| RoHS | Konform |
| UL File Number Search | UL Webseite |
| Zertifikat-Nr. (UR) | E344862 |

Abmessungen und Gewichte

| | |
|--------------|--------|
| Nettogewicht | 0.28 g |
|--------------|--------|

Umweltanforderungen

| | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| RoHS-Konformitätsstatus | Konform |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55 |

Technische Daten Freikonfektionierbare Steckverbinder

| | | | |
|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------|
| Kontaktoberfläche | vergoldet | Anschlussart | Crimpanschluss |
| Isolationswiderstand | > 1010 Ω | Kontaktmaterial | Kupfer-Zink-Legierung |
| Leiteranschlussquerschnitt, max. | 1 mm ² | Leiteranschlussquerschnitt, min. | 0.56 mm ² |
| Steckzyklen | > 1000 | Kontaktausführung | Buchse |

Klassifikationen

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000796 | ETIM 9.0 | EC000796 |
| ETIM 10.0 | EC000796 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-92 | | |

SAI-M23-KBC-1.5-56-1.0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

Zeichnung



SAI-M23-KBC-1.5-56-1.0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Zubehör

www.weidmueller.com

...für M23

Weidmüller bietet für den Bereich der Sensor-Aktor Verkabelung unterschiedlichstes Werkzeug und Zubehör an.

Allgemeine Bestelldaten

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Art | SAI M23 CRIMPING TOOL 1 | Ausfuehrung |
| Best.-Nr. | 1203840000 | Crimpwerkzeug für Signal- und Powerkontakte, 4-Indent-Crimp |
| GTIN (EAN) | 4032248986934 | |
| VPE | 1 ST | |
| Art | SAI M23 CRIMPING TOOL 2 | Ausfuehrung |
| Best.-Nr. | 1203960000 | Crimpwerkzeug für Signalkontakte, 4-Indent-Crimp |
| GTIN (EAN) | 4050118000764 | |
| VPE | 1 ST | |