

THM ET S7 300-1 GE



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







THM ET S7 sind nichtklebende Etiketten auf Rolle und dienen zur Kennzeichnung der Simatic 200S und S7-Module der Firma Siemens.

Mit der Software M-Print® PRO können die THM ET S7 individuell mit einem THM MultiMark beschriftet werden. Die Etiketten können leicht vereinzelt werden und der THM MultiMark Drucker sorgt für eine hohe Bedruckungsresistenz.

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	THM, Gerätemarkierer, 103×22.6 mm, Siemens, gelb
BestNr.	<u>1161770000</u>
Art	THM ET S7 300-1 GE
GTIN (EAN)	4032248950836
VPE	1 ST



THM ET S7 300-1 GE



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Zulassungen	Ì
-------------	---

ROHS

Abmessungen und Gewichte						
Tiefe	0.08 mm	Tiefe (inch)	0.0031 inch			
Höhe	103 mm	Höhe (inch)	4.0551 inch			
Breite	22.6 mm	Breite (inch)	0.8898 inch			

Temperaturen

Nettogewicht

Einsatztemperaturbereich -50...100 °C

Konform

346 g

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew%

Allgemeine Angaben

Materialfarbe nach Widerstandskode	4	
Aufdruckverfahren	Thermotransfer	
Ausführung	halogenfrei	
Breite	22.6 mm	
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	НВ	
Einsatztemperaturbereich, max.	100 °C	
Einsatztemperaturbereich, min.	-50 °C	
Farbe	gelb	
Halogene	Nein	
Werkstoff	Polypropylen	
Aufgedruckte Zeichen	ohne	
Anzahl Markierer pro VPE	Lieferform	Etikettenrolle
Zulassung nach UL 969	Nein	
kompatibler Drucker	THM MULTIMARK, THM MULTIMARK PLUS	
Anzahl Markierer pro Verbund	1 Label reel = Device markers	·
Einsatztemperaturbereich	-50100 °C	
Applikation / Hersteller	Siemens	
Anzahl je Rolle	500	

Gerätemarkierer

Halogene Nein

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 9.0	27-40-06-29
ECLASS 9.1	27-40-06-29	ECLASS 10.0	27-40-06-29
ECLASS 11.0	27-28-11-04	ECLASS 12.0	27-28-11-04
ECLASS 13.0	27-28-11-04	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

Erstellungs-Datum 01.11.2025 03:43:55 MEZ

Katalogstand / Zeichnungen 2



THM ET S7 300-1 GE



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Farbbänder



Diese Drucker bieten eine brillante Druckqualität durch Thermotransfer-Technik. Unterschiedliche Materialien und ein anwenderfreundliches Bedruckungssystem unter Windows optimieren den Kennzeichnungsbedarf.

Allgemeine Bestelldaten

Art RIBBON MM 110/360 SW Best.-Nr. 2005070000

4050118390049

VPE 1 ST

GTIN (EAN)

Ausfuehrung Ink ribbon

Erstellungs-Datum 01.11.2025 03:43:55 MEZ

Katalogstand / Zeichnungen 3