

PAP PRV/PPV4 SW



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Produktbild







Das umfassende Zubehör aus dem Klippon® Connect Portfolio ist bis ins Detail aufeinander abgestimmt und erleichtert dadurch die Montage unter Einhaltung der geforderten Normen.

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	P-Reihe, Abschlussplatte, schwarz, 3 mm
BestNr.	<u>1173750000</u>
Art	PAP PRV/PPV4 SW
GTIN (EAN)	4032248966165
VPE	10 ST



PAP PRV/PPV4 SW



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

ROHS	Konform			
Abmessungen und Gewicht	ie			
Tiefe	39.9 mm	Tiefe (inch)	1.5709 inch	
Höhe	70 mm	Höhe (inch)	2.7559 inch	
Breite	3 mm	Breite (inch)	0.1181 inch	
Nettogewicht	4.9 g			
Temperaturen				
Lagertemperatur	-25 °C55 °C	Umgebungstemperatur	-5 °C40 °C	
Dauergebrauchstemperatur, min.	-50 °C	Dauergebrauchstemperatur, max.	125 °C	
Umweltanforderungen				
RoHS-Konformitätsstatus	Vantaura alara Arranalana			
REACH SVHC	Konform ohne Ausnahme Keine SVHC über 0,1 Gew%			
	iteme ovi to aber o, i dew.	70		
Allgemeines				
Einbauhinweis	Direktmontage			
Systemkennwerte				
Ausführung	Abschlussplatte			
Werkstoffdaten				
Werkstoff	Polycarbonat	Farbe	schwarz	
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0	ranso	CONTINUE	
weitere technische Daten				
	l-	Finds and insurais	Disables and an	
rastbar Montageart	Ja Direktmontage	Einbauhinweis	Direktmontage	
Klassifikationen	Direktinomaye			
Riassilikationen				
ETIM 6.0	EC000886	ETIM 7.0	EC000886	
ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886	
ETIM 10.0	EC000886	ECLASS 9.1	27-14-11-33	
ECLASS 10.0	27-14-11-33	ECLASS 11.0	27-14-11-33	
ECLASS 12.0	27-14-11-33	ECLASS 13.0	27-25-03-01	
ECLASS 14.0	27-25-03-01	ECLASS 15.0	27-25-03-01	

Katalogstand / Zeichnungen