Datenblatt

SAI-M23-KSW-L-7/12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Die M23 Rundsteckverbinder bieten: Hohe Steckhäufigkeit, hohe Stromübertragbarkeit und eine hohe Kontaktdichte bei gleichzeitig geringen Abmaßen.
Gehäuse, Einsätze und Crimpkontakte sind separat zu bestellen.

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	Sensor/Aktor-Steckverbinder, Leergehäuse
Best.-Nr.	1170290000
Art	SAI-M23-KSW-L-7/12
GTIN (EAN)	4032248962242
VPE	1 ST
Lieferstatus	Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
Datum der letzten Bestellung	2026-12-31T00:00:00+01:00

SAI-M23-KSW-L-7/12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Zulassungen

Zulassungen	
ROHS	Konform
UL File Number Search	UL Webseite
Zertifikat-Nr. (UR)	E344862

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht	134 g

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/ bekannt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP	f34fc414-7303-481d-8a96-44b52af18999

Technische Daten Freikonfektionierbare Steckverbinder

Gehäusebasismaterial	Kupfer-Zink-Legierung	Kabeldurchmesser, max.	12 mm
Kabeldurchmesser, min.	7 mm	Schutzart	IP67, IP69K
Steckzyklen	> 1000	Verschmutzungsgrad	3
Schirmanschluss	Ja	Temperaturbereich Gehäuse	-40...+125 °C

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC003556	ETIM 9.0	EC003556
ETIM 10.0	EC003556	ECLASS 14.0	27-44-02-24
ECLASS 15.0	27-44-02-24		


SAI-M23-KSW-L-7/12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

Maßzeichnung



SAI-M23-KSW-L-7/12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Einsätze ohne Kontakte



Die M23 Rundsteckverbinder bieten: Hohe Steckhäufigkeit, hohe Stromübertragbarkeit und eine hohe Kontaktdichte bei gleichzeitig geringen Abmaßen. Gehäuse, Einsätze und Crimpkontakte sind separat zu bestellen.

Allgemeine Bestelldaten

Art	SAI-M23-BE-L-4/4	Ausfuehrung
Best.-Nr.	1995810000	Sensor/Aktor-Steckverbinder, Einsatz
GTIN (EAN)	4032248925674	
VPE	1 ST	
Art	SAI-M23-BE-L-6	Ausfuehrung
Best.-Nr.	1170370000	Sensor/Aktor-Steckverbinder, Einsatz
GTIN (EAN)	4032248962266	
VPE	1 ST	
Art	SAI-M23-SE-L-4/4	Ausfuehrung
Best.-Nr.	1170380000	Sensor/Aktor-Steckverbinder, Einsatz
GTIN (EAN)	4032248962518	
VPE	1 ST	
Art	SAI-M23-SE-L-6	Ausfuehrung
Best.-Nr.	1170350000	Sensor/Aktor-Steckverbinder, Einsatz
GTIN (EAN)	4032248962303	
VPE	1 ST	