

**SAI M23 CRIMPING TOOL 1**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Weidmüller bietet für den Bereich der Sensor-Aktor Verkaubung unterschiedlichstes Werkzeug und Zubehör an.

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausfuehrung	Crimpwerkzeug für Signal- und Powerkontakte, 4-Indent-Crimp
Best.-Nr.	<a href="#">1203840000</a>
Art	SAI M23 CRIMPING TOOL 1
GTIN (EAN)	4032248986934
VPE	1 ST

**SAI M23 CRIMPING TOOL 1**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Länge	230 mm	Länge (inch)	9.0551 inch
Nettogewicht	1146 g		

**Umweltanforderungen**

RoHS-Konformitätsstatus	Nicht betroffen
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	7baf363e-d867-435e-844e-c01f32ebf146

**Technische Daten**

Ausführung	mechanisch, ohne auswechselbare Einsätze
------------	---

**Kontaktbeschreibung**

Kontaktart	gedrehte Kontakte	Leiterquerschnitt max. AWG	AWG 10
Leiterquerschnitt min. AWG	AWG 26		

**Werkzeugdaten Crimpen**

Aderendhülsenquerschnitt, max.	4 mm <sup>2</sup>	Aderendhülsenquerschnitt, min.	0.25 mm <sup>2</sup>
Crimpart-/profil	4-Indent-Crimp		

**Klassifikationen**

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

**SAI M23 CRIMPING TOOL 1**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Zubehör**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**1 mm**

Die M23 Rundsteckverbinder bieten: Hohe Steckhäufigkeit, hohe Stromübertragbarkeit und eine hohe Kontaktdichte bei gleichzeitig geringen Abmaßen. Gehäuse, Einsätze und Crimpkontakte sind separat zu bestellen.

**Allgemeine Bestelldaten**

Art	SAI-M23-KBC-LS-0.25-1.0	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">1995830000</a>	Sensor/Actuator plug-in connector, Crimp contact
GTIN (EAN)	4032248925698	
VPE	50 ST	
Art	SAI-M23-KSC-LS-0.25-1.0	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">1170390000</a>	Sensor/Actuator plug-in connector, Crimp contact
GTIN (EAN)	4032248962105	
VPE	50 ST	

**2 mm**

Die M23 Rundsteckverbinder bieten: Hohe Steckhäufigkeit, hohe Stromübertragbarkeit und eine hohe Kontaktdichte bei gleichzeitig geringen Abmaßen. Gehäuse, Einsätze und Crimpkontakte sind separat zu bestellen.

**Allgemeine Bestelldaten**

Art	SAI-M23-KBC-L-0.75/2.50	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">1995820000</a>	Sensor/Actuator plug-in connector, Crimp contact
GTIN (EAN)	4032248925681	
VPE	50 ST	
Art	SAI-M23-KBC-L-2.5-4.0	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">1170420000</a>	Sensor/Actuator plug-in connector, Crimp contact
GTIN (EAN)	4032248962334	
VPE	50 ST	
Art	SAI-M23-KSC-L-0.75-2.5	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">1170400000</a>	Sensor/Actuator plug-in connector, Crimp contact
GTIN (EAN)	4032248962365	
VPE	50 ST	
Art	SAI-M23-KSC-L-2.5-4.0	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">1170410000</a>	Sensor/Actuator plug-in connector, Crimp contact
GTIN (EAN)	4032248962525	
VPE	50 ST	