

SAI M23 CRIMPING TOOL 2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Weidmüller bietet für den Bereich der Sensor-Aktor Verkabelung unterschiedlichstes Werkzeug und Zubehör an.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Crimpwerkzeug für Signalkontakte, 4-Indent-Crimp
Best.-Nr.	1203960000
Art	SAI M23 CRIMPING TOOL 2
GTIN (EAN)	4050118000764
VPE	1 ST
Lieferstatus	Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
Datum der letzten Bestellung	2026-12-31T00:00:00+01:00

SAI M23 CRIMPING TOOL 2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Länge	175 mm	Länge (inch)	6.8898 inch
Nettogewicht	478 g		

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Nicht betroffen
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	7baf363e-d867-435e-844e-c01f32ebf146

Technische Daten

Ausführung	mechanisch, ohne auswechselbare Einsätze
------------	---

Kontaktbeschreibung

Kontaktart	gedrehte Kontakte	Leiterquerschnitt max. AWG	AWG 13
Leiterquerschnitt min. AWG	AWG 28		

Werkzeugdaten Crimpen

Aderendhülsenquerschnitt, max.	2.5 mm ²	Aderendhülsenquerschnitt, min.	0.14 mm ²
Crimpart/-profil	4-Indent-Crimp		

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

SAI M23 CRIMPING TOOL 2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

2 mm




Die M23 Rundsteckverbinder bieten: Hohe Stechkäufigkeit, hohe Stromübertragbarkeit und eine hohe Kontaktdichte bei gleichzeitig geringen Abmaßen. Gehäuse, Einsätze und Crimpkontakte sind separat zu bestellen.

Allgemeine Bestelldaten

Art	SAI-M23-KSC-2-0.75-2.5	Ausführung
Best.-Nr.	1170250000	Sensor/Aktor-Steckverbinder, Crimpkontakt
GTIN (EAN)	4032248962211	
VPE	50 ST	
Art	SAI-M23-KBC-2-0.75-2.5	Ausführung
Best.-Nr.	1170260000	Sensor/Aktor-Steckverbinder, Crimpkontakt
GTIN (EAN)	4032248962099	
VPE	50 ST	

1.5 mm



Die M23 Rundsteckverbinder bieten: Hohe Stechkäufigkeit, hohe Stromübertragbarkeit und eine hohe Kontaktdichte bei gleichzeitig geringen Abmaßen. Gehäuse, Einsätze und Crimpkontakte sind separat zu bestellen.

Allgemeine Bestelldaten

Art	SAI-M23-KSC-1.5-0.14-1	Ausführung
Best.-Nr.	1170220000	Sensor/Aktor-Steckverbinder, Crimpkontakt
GTIN (EAN)	4032248962204	
VPE	50 ST	
Art	SAI-M23-KBC-1.5-56-1.0	Ausführung
Best.-Nr.	1170240000	Sensor/Aktor-Steckverbinder, Crimpkontakt
GTIN (EAN)	4032248962150	
VPE	50 ST	
Art	SAI-M23-KBC-1.5-14-56	Ausführung
Best.-Nr.	1170230000	Sensor/Aktor-Steckverbinder, Crimpkontakt
GTIN (EAN)	4032248962129	
VPE	50 ST	

SAI M23 CRIMPING TOOL 2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Zubehör

www.weidmueller.com

1 mm



Die M23 Rundsteckverbinder bieten: Hohe Stechkäufigkeit, hohe Stromübertragbarkeit und eine hohe Kontaktdichte bei gleichzeitig geringen Abmaßen. Gehäuse, Einsätze und Crimpkontakte sind separat zu bestellen.

Allgemeine Bestelldaten

Art	SAI-M23-KSC-1.00-1.5	Ausführung
Best.-Nr.	1170170000	Sensor/Aktor-Steckverbinder, Crimpkontakt
GTIN (EAN)	4032248962310	
VPE	50 ST	
Art	SAI-M23-KSC-0.14/1.00	Ausführung
Best.-Nr.	1170150000	Sensor/Aktor-Steckverbinder, Crimpkontakt
GTIN (EAN)	4032248961108	
VPE	50 ST	
Art	SAI-M23-KSC-0.08/0.56	Ausführung
Best.-Nr.	1170140000	Sensor/Aktor-Steckverbinder, Crimpkontakt
GTIN (EAN)	4032248962235	
VPE	50 ST	
Art	SAI-M23-KBC-1.00-1.5	Ausführung
Best.-Nr.	1170210000	Sensor/Aktor-Steckverbinder, Crimpkontakt
GTIN (EAN)	4032248962174	
VPE	50 ST	
Art	SAI-M23-KBC-0.34/1.00	Ausführung
Best.-Nr.	1170180000	Sensor/Aktor-Steckverbinder, Crimpkontakt
GTIN (EAN)	4032248962075	
VPE	50 ST	
Art	SAI-M23-KBC-0.08/0.56	Ausführung
Best.-Nr.	1995860000	Sensor/Aktor-Steckverbinder, Crimpkontakt
GTIN (EAN)	4032248926152	
VPE	50 ST	