


**IE-PS-SCRJ1-POF****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



LWL Steckverbinder SC-RJ gemäß IEC 61754-24 für  
Aderaussendurchmesser 2,6...3 mm

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausfuehrung	Stecker LWL, Steckereinsatz SCRJ, POF, IP20
Best.-Nr.	<b>1206720000</b>
Art	IE-PS-SCRJ1-POF
GTIN (EAN)	4032248988570
VPE	10 ST

## IE-PS-SCRJ1-POF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technische Daten

## Zulassungen

## Zulassungen



ROHS	Konform
UL File Number Search	<a href="#">UL Webseite</a>
Zertifikat-Nr. (UL)	E477798

## Abmessungen und Gewichte

Tiefe	51 mm	Tiefe (inch)	2.0079 inch
Höhe	14.7 mm	Höhe (inch)	0.5787 inch
Breite	8.95 mm	Breite (inch)	0.3524 inch
Nettogewicht	10 g		

## Temperaturen

Lagertemperatur	Betriebstemperatur	-20 °C...80 °C
Verlegetemperatur	Feuchtigkeit	0...93 % rel. Feuchte

## Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/ bekannt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

## Allgemeine Daten

Material Knickschutztülle	TPE	Artikelbeschreibung	Steckereinsatz SCRJ, POF
Farbe	gelb, schwarz	Gehäusebasismaterial	PC UL 94 V0
Feuchtigkeit	0...93 % rel. Feuchte	Schutzart	IP20
Steckzyklen	1000	Fasertyp	POF
Einfügungsdämpfung	≤ 1,0 dB	Anschluss 1	SCRJ
Anschluss 2	Schnellanschlussstechnik: crimpfen, schneiden	Kabelabzugskraft, min.	100 N
Einzeladerdurchmesser, min	2.1 mm	Gehäusematerial Einsatz	Zinkdruckguss, vernickelt
Material Druckfeder	Edelstahl	Material Ferrule	Neusilber
Material Staubschutzkappe	TPE	Einzeladerdurchmesser, max	2.3 mm
Material Crimpföhle	Kupfer, vernickelt		

## Allgemeine Standards

Steckverbinder Norm	IEC 61754-24	Zertifikat-Nr. (UL)	E477798
---------------------	--------------	---------------------	---------

## Klassifikationen

ETIM 8.0	EC001122	ETIM 9.0	EC001122
ETIM 10.0	EC001122	ECLASS 14.0	19-17-01-22
ECLASS 15.0	19-17-01-22		


## IE-PS-SCRJ1-POF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen

### Maßzeichnung



**IE-PS-SCRJ1-POF**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Zubehör**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**SC-RJ**

LWL Steckverbinder SC-RJ gemäß IEC 61754-24 für  
Aderaußendurchmesser 2,6...3 mm

**Allgemeine Bestell Daten**

Art	IE-SCRJ1-IP20-POF-100	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">1278420000</a>	Stecker LWL, Ersatz-Crimphülse, IP20
GTIN (EAN)	4050118069129	
VPE	100 ST	

**...für Kunststoff-Lichtwellenleiterkabel (POF)**

Crimp- und Abmantelwerkzeuge zur Bearbeitung von  
Lichtwellenleiter-Kontakten der polymer optischen Fasern  
(POF)

**Allgemeine Bestell Daten**

Art	HTX-IE-POF	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">1208870000</a>	Crimpwerkzeug
GTIN (EAN)	4032248990269	
VPE	1 ST	

**Kontaktlösewerkzeuge**

Weidmüller bietet eine Vielzahl von  
Crimpwerkzeugen, Kontaktlösewerkzeugen und LWL-  
Bearbeitungswerkzeugen an.

**Allgemeine Bestell Daten**

Art	REMOVAL TOOL HD	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">1866730000</a>	Werkzeuge, Kontaktlösewerkzeug
GTIN (EAN)	4032248437054	
VPE	1 ST	