


IE-PS-SCRJ1-POF**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

LWL Steckverbinder SC-RJ gemäß IEC 61754-24 für
Aderaussendurchmesser 2,6...3 mm

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Stecker LWL, Steckereinsatz SCRJ, POF, IP20
Best.-Nr.	1206720000
Art	IE-PS-SCRJ1-POF
GTIN (EAN)	4032248988570
VPE	10 ST

Technische Daten

Zulassungen

Zulassungen



ROHS	Konform
UL File Number Search	UL Webseite
Zertifikat-Nr. (UL)	E477798

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	51 mm	Tiefe (inch)	2.0079 inch
Höhe	14.7 mm	Höhe (inch)	0.5787 inch
Breite	8.95 mm	Breite (inch)	0.3524 inch
Nettogewicht	10 g		

Temperaturen

Lagertemperatur	Betriebstemperatur	-20 °C...80 °C
Verlegetemperatur	Feuchtigkeit	0...93 % rel. Feuchte

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/ bekannt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

Allgemeine Daten

Material Knickschutztülle	TPE	Artikelbeschreibung	Steckereinsatz SCRJ, POF
Farbe	gelb, schwarz	Gehäusebasismaterial	PC UL 94 V0
Feuchtigkeit	0...93 % rel. Feuchte	Schutzart	IP20
Steckzyklen	1000	Fasertyp	POF
Einfügungsdämpfung	≤ 1,0 dB	Anschluss 1	SCRJ
Anschluss 2	Schnellanschlusstechnik: crimpen, schneiden	Kabelabzugskraft, min.	100 N
Einzeladerdurchmesser, min	2.1 mm	Gehäusematerial Einsatz	Zinkdruckguss, vernickelt
Material Druckfeder	Edelstahl	Material Ferrule	Neusilber
Material Staubschutzkappe	TPE	Einzeladerdurchmesser, max	2.3 mm
Material Crimphülse	Kupfer, vernickelt		

Allgemeine Standards


Steckverbinder Norm	IEC 61754-24	Zertifikat-Nr. (UL)	E477798
---------------------	--------------	---------------------	---------

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC001122	ETIM 9.0	EC001122
ETIM 10.0	EC001122	ECLASS 14.0	19-17-01-22
ECLASS 15.0	19-17-01-22		

Zeichnungen

Maßzeichnung



IE-PS-SCRJ1-POF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

SC-RJ



LWL Steckverbinder SC-RJ gemäß IEC 61754-24 für Aderaussendurchmesser 2,6...3 mm

Allgemeine Bestelldaten

Art	IE-SCRJ1-IP20-POF-100	Ausführung
Best.-Nr.	1278420000	Stecker LWL, Ersatz-Crimphülse, IP20
GTIN (EAN)	4050118069129	
VPE	100 ST	

...für Kunststoff-Lichtwellenleiterkabel (POF)



Crimp- und Abmantelwerkzeuge zur Bearbeitung von Lichtwellenleiter-Kontakten der polymer optischen Fasern (POF)

Allgemeine Bestelldaten

Art	HTX-IE-POF	Ausführung
Best.-Nr.	1208870000	Crimpwerkzeug
GTIN (EAN)	4032248990269	
VPE	1 ST	

Kontaktlösewerkzeuge



Weidmüller bietet eine Vielzahl von Crimpwerkzeugen, Kontaktlösewerkzeugen und LWL-Bearbeitungswerkzeugen an.

Allgemeine Bestelldaten

Art	REMOVAL TOOL HD	Ausführung
Best.-Nr.	1866730000	Werkzeuge, Kontaktlösewerkzeug
GTIN (EAN)	4032248437054	
VPE	1 ST	