

TW PRV4 1-4



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Produktbild







Das umfassende Zubehör aus dem Klippon® Connect Portfolio ist bis ins Detail aufeinander abgestimmt und erleichtert dadurch die Montage unter Einhaltung der geforderten Normen.

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	P-Reihe, Trennwand, grau, 2 mm, beschriftet 1-4, waagerecht		
BestNr.	<u>1230050000</u>		
Art	TW PRV4 1-4		
GTIN (EAN)	4050118013818		
VPE	10 ST		



TW PRV4 1-4



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

ROHS	Konform				
Abmessungen und Gewichte					
Tiefe	41.1 mm	Tiefe (inch)	1.6181 inch		
Höhe	70 mm	Höhe (inch)	2.7559 inch		
Breite	2 mm	Breite (inch)	0.0787 inch		
Nettogewicht	4.6 g				
Temperaturen					
I	25 % 55 %	University of the section of the sec	F °C 40 °C		
Lagertemperatur Dauergebrauchstemperatur, min.	-25 °C55 °C -50 °C	Umgebungstemperatur may	-5 °C40 °C 125 °C		
Dauergebrauchstemperatur, min.	-50 °C	Dauergebrauchstemperatur, max.	125 °C		
Umweltanforderungen					
RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme				
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew%				
Systemkennwerte	'				
Ausführung	beschriftet 1-4, waagerecht	Anzahl der Etagen	4		
Werkstoffdaten	,				
Werkstoff	Polycarbonat	Farbe	grau		
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0	laine	grau		
weitere technische Daten					
rastbar	Ja				
Klassifikationen					
ETIM 6.0	EC000886	ETIM 7.0	EC000886		
ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886		
ETIM 10.0	EC000886	ECLASS 9.0	27-14-11-92		
ECLASS 9.1	27-14-11-33	ECLASS 10.0	27-14-11-92		
ECLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 12.0	27-14-11-92		
ECLASS 13.0	27-25-03-01	ECLASS 14.0	27-25-03-01		
ECLASS 15.0	27-25-03-01				

Katalogstand / Zeichnungen



TW PRV4 1-4



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

