

SAI M23 CRIMPING TOOL 1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Weidmüller bietet für den Bereich der Sensor-Aktor Verkabelung unterschiedlichstes Werkzeug und Zubehör an.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Crimpwerkzeug für Signal- und Powerkontakte, 4-Indent-Crimp
Best.-Nr.	1203840000
Art	SAI M23 CRIMPING TOOL 1
GTIN (EAN)	4032248986934
VPE	1 ST
Lieferstatus	Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
Datum der letzten Bestellung	2026-12-31T00:00:00+01:00

SAI M23 CRIMPING TOOL 1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Länge	230 mm	Länge (inch)	9.0551 inch
Nettogewicht	1146 g		

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Nicht betroffen
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	7baf363e-d867-435e-844e-c01f32ebf146

Technische Daten

Ausführung	mechanisch, ohne auswechselbare Einsätze	Betriebstemperatur, min.	-40 °C
------------	---	--------------------------	--------

Kontaktbeschreibung

Kontaktart	gedrehte Kontakte	Leiterquerschnitt max. AWG	AWG 10
Leiterquerschnitt min. AWG	AWG 26		

Werkzeugdaten Crimpen

Aderendhülsenquerschnitt, max.	4 mm ²	Aderendhülsenquerschnitt, min.	0.25 mm ²
Crimpart/-profil	4-Indent-Crimp		

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

SAI M23 CRIMPING TOOL 1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

1 mm



Die M23 Rundsteckverbinder bieten: Hohe Stechkäufigkeit, hohe Stromübertragbarkeit und eine hohe Kontaktdichte bei gleichzeitig geringen Abmaßen. Gehäuse, Einsätze und Crimpkontakte sind separat zu bestellen.

Allgemeine Bestelldaten

Art	SAI-M23-KBC-LS-0.25-1.0	Ausführung
Best.-Nr.	1995830000	Sensor/Aktor-Steckverbinder, Crimpkontakt
GTIN (EAN)	4032248925698	
VPE	50 ST	
Art	SAI-M23-KSC-LS-0.25-1.0	Ausführung
Best.-Nr.	1170390000	Sensor/Aktor-Steckverbinder, Crimpkontakt
GTIN (EAN)	4032248962105	
VPE	50 ST	

2 mm



Die M23 Rundsteckverbinder bieten: Hohe Stechkäufigkeit, hohe Stromübertragbarkeit und eine hohe Kontaktdichte bei gleichzeitig geringen Abmaßen. Gehäuse, Einsätze und Crimpkontakte sind separat zu bestellen.

Allgemeine Bestelldaten

Art	SAI-M23-KBC-L-0.75/2.50	Ausführung
Best.-Nr.	1995820000	Sensor/Aktor-Steckverbinder, Crimpkontakt
GTIN (EAN)	4032248925681	
VPE	50 ST	
Art	SAI-M23-KBC-L-2.5-4.0	Ausführung
Best.-Nr.	1170420000	Sensor/Aktor-Steckverbinder, Crimpkontakt
GTIN (EAN)	4032248962334	
VPE	50 ST	
Art	SAI-M23-KSC-L-0.75-2.5	Ausführung
Best.-Nr.	1170400000	Sensor/Aktor-Steckverbinder, Crimpkontakt
GTIN (EAN)	4032248962365	
VPE	50 ST	
Art	SAI-M23-KSC-L-2.5-4.0	Ausführung
Best.-Nr.	1170410000	Sensor/Aktor-Steckverbinder, Crimpkontakt
GTIN (EAN)	4032248962525	
VPE	50 ST	