

TW PRV8 A-H**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com**Produktbild**

Das umfassende Zubehör aus dem Klippon® Connect Portfolio ist bis ins Detail aufeinander abgestimmt und erleichtert dadurch die Montage unter Einhaltung der geforderten Normen.

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	P-Reihe, Trennwand, grau, 2 mm, beschriftet A-H, waagerecht
Best.-Nr.	1230110000
Art	TW PRV8 A-H
GTIN (EAN)	4050118013900
VPE	10 ST

TW PRV8 A-H

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten**Zulassungen**

RoHS Konform

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	59.7 mm	Tiefe (inch)	2.3504 inch
Höhe	120 mm	Höhe (inch)	4.7244 inch
Breite	2 mm	Breite (inch)	0.0787 inch
Nettogewicht	9.5 g		

Temperaturen

Lagertemperatur	-25 °C...55 °C	Umgebungstemperatur	-5 °C...40 °C
Dauergebrauchstemperatur, min.	-50 °C	Dauergebrauchstemperatur, max.	125 °C

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Systemkennwerte

Ausführung	beschriftet A-H, waagerecht	Anzahl der Etagen	8
------------	--------------------------------	-------------------	---

Werkstoffdaten

Werkstoff	Polycarbonat	Farbe	grau
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0		

weitere technische Daten

rastbar	Ja
---------	----

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886
ETIM 10.0	EC000886	ECLASS 14.0	27-25-03-01
ECLASS 15.0	27-25-03-01		

TW PRV8 A-H

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

A series of small, light-gray navigation icons arranged in a grid. From left to right, the icons include: a square with a circle, a circle with a square, a circle with a triangle, a circle with a square, a circle with a triangle, a right-pointing arrow, a left-pointing arrow, a square with a circle, a circle with a square, a circle with a triangle, a right-pointing arrow, a left-pointing arrow, and a square with a circle.