

TW PRV4 4-1 SE



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Produktbild







Das umfassende Zubehör aus dem Klippon® Connect Portfolio ist bis ins Detail aufeinander abgestimmt und erleichtert dadurch die Montage unter Einhaltung der geforderten Normen.

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	P-Reihe, Trennwand, grau, 2 mm, beschriftet, 4-1, senkrecht
BestNr.	<u>1254740000</u>
Art	TW PRV4 4-1 SE
GTIN (EAN)	4032248112593
VPE	10 ST



TW PRV4 4-1 SE



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

DOLLC	V f			
ROHS	Konform			
Abmessungen und Gewicht	te			
		-		
Tiefe	41.1 mm	Tiefe (inch)	1.6181 inch	
Höhe	70 mm	Höhe (inch)	2.7559 inch	
Breite	2 mm	Breite (inch)	0.0787 inch	
Nettogewicht	4.6 g			
Temperaturen				
Lagertemperatur	-25 °C55 °C	Umgebungstemperatur	-5 °C40 °C	
Dauergebrauchstemperatur, min.	-50 °C	Dauergebrauchstemperatur, max.	125 °C	
	00 0	Budorgesiadensterriporatur, max.	120 0	
Umweltanforderungen	1			
RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme			
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew%			
Ausführung	beschriftet, 4-1, senkrecht			
Werkstoffdaten				
	Polycarbonat	Farbe	grau	
Marketoff		I di De	grau	
Werkstoff Brennbarkeitsklasse nach III. 94		_		
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0			
Werkstoff Brennbarkeitsklasse nach UL 94 weitere technische Daten				
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 weitere technische Daten				
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0			
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 weitere technische Daten rastbar Klassifikationen	V-0 Ja	ETIM 7 O	ECOOORRE	
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 weitere technische Daten rastbar Klassifikationen ETIM 6.0	V-0 Ja EC000886	ETIM 7.0	EC000886	
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 weitere technische Daten rastbar Klassifikationen ETIM 6.0 ETIM 8.0	V-0 Ja EC000886 EC000886	ETIM 9.0	EC000886	
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 weitere technische Daten rastbar Klassifikationen ETIM 6.0 ETIM 8.0 ETIM 10.0	V-0 Ja EC000886 EC000886 EC000886	ETIM 9.0 ECLASS 9.0	EC000886 27-14-11-92	
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 weitere technische Daten rastbar Klassifikationen ETIM 6.0 ETIM 8.0 ETIM 10.0 ECLASS 9.1	V-0 Ja EC000886 EC000886	ETIM 9.0 ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	EC000886 27-14-11-92 27-14-11-92	
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 weitere technische Daten rastbar Klassifikationen ETIM 6.0 ETIM 8.0 ETIM 10.0	V-0 Ja EC000886 EC000886 EC000886 27-14-11-33	ETIM 9.0 ECLASS 9.0	EC000886 27-14-11-92	

Katalogstand / Zeichnungen



TW PRV4 4-1 SE

Zeichnungen



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

