

CTX CM 3.6 ZERT**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Crimpwerkzeuge für gedrehte Kontakte

- Zwangssperre garantiert Qualitätscrimp
- Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbedienung
- Mit Anschlag zum exakten Positionieren der Kontakte

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Crimpwerkzeug, Crimpwerkzeug für Kontakte, 4mm ² , 10mm ² , W-Crimp
Best.-Nr.	1270320000
Art	CTX CM 3.6 ZERT
GTIN (EAN)	4050118058611
VPE	1 ST

CTX CM 3.6 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	250 mm	Breite (inch)	9.8425 inch
Nettogewicht	730 g		

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Nicht betroffen
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Technische Daten

Artikelbeschreibung	Crimpwerkzeug für HD- und ConCept M3 Kontakte und baugl. 4-10mm ²	Ausführung	mechanisch, ohne auswechselbare Einsätze
---------------------	--	------------	--

Kontaktbeschreibung

Kontaktart	gedrehte Kontakte	Leiterquerschnitt max. AWG	AWG 8
Leiterquerschnitt min. AWG	AWG 12	Crimpbereich, max.	10 mm ²
Crimpbereich, min.	4 mm ²		

Werkzeugdaten Crimpen

Aderendhülsenquerschnitt, max.	10 mm ²	Crimpart/-profil	W-Crimp
--------------------------------	--------------------	------------------	---------

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

Zeichnungen




CTX CM 3.6 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Zubehör

www.weidmueller.com

Zubehör / Ersatzteile



- Crimpwerkzeuge für gedrehte Kontakte
- Zwangssperre garantiert Qualitätscrimp
 - Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbedienung
 - Mit Anschlag zum exakten Positionieren der Kontakte

Allgemeine Bestelldaten

Art	ERTE ES CTX CM 3.6	Ausführung
Best.-Nr.	1303960000	
GTIN (EAN)	4050118102499	
VPE	1 ST	