

**1170-21-15A****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Produktbild**

Als Zubehör für unser breites Produktportfolio an Sicherungsreihenklemmen bieten wir ebenfalls die passenden Sicherungseinsätze an. Dabei erstreckt sich das Portfolio über Geräteschutzsicherungen (Feinsicherungen) von 5x20 mm bis hin zu 10x38 mm, E 14 bis E 18 Sicherungseinsätze, sowie KFZ Sicherungen und Sicherungsautomaten. Passeinsätze für die Sicherungseinsätze runden das Gesamtportfolio ab.

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Feinsicherung, flink, 15 A, Flachsicherung Typ C
Best.-Nr.	<a href="#">1278810000</a>
Art	1170-21-15A
GTIN (EAN)	4050118091328
VPE	5 ST
Lieferstatus	Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
Datum der letzten Bestellung	2027-04-30T00:00:00+02:00

## Technische Daten

### Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

### Abmessungen und Gewichte

Tiefe	51.6 mm	Tiefe (inch)	2.0315 inch
Höhe	22 mm	Höhe (inch)	0.8661 inch
Breite	9.8 mm	Breite (inch)	0.3858 inch
Nettogewicht	10.1 g		

### Temperaturen

Umgebungstemperatur	-50 °C...75 °C	Dauergebrauchstemperatur, min.	-50 °C
Dauergebrauchstemperatur, max.	120 °C		

### Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

### Allgemeines

Einbauhinweis	Direktmontage
---------------	---------------

### Bemessungsdaten

Bemessungsspannung	28 V	Nennstrom	15 A
--------------------	------	-----------	------

### Systemkennwerte

Ausführung	Sicherungselement
------------	-------------------

### Werkstoffdaten

Farbe	schwarz
-------	---------

### weitere technische Daten

Einbauhinweis	Direktmontage	Montageart	gesteckt
---------------	---------------	------------	----------

### Klassifikationen

ETIM 8.0	EC002704	ETIM 9.0	EC002704
ETIM 10.0	EC002704	ECLASS 14.0	27-14-20-01
ECLASS 15.0	27-14-20-01		