

ETA 1170 21 20A



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Produktbild







Als Zubehör für unser breites Produktportfolio an Sicherungsreihenklemmen bieten wir ebenfalls die passenden Sicherungseinsätze an. Dabei erstreckt sich das Portfolio über Geräteschutzsicherungen (Feinsicherungen) von 5x20 mm bis hin zu 10x38 mm, E 14 bis E 18 Sicherungseinsätze, sowie KFZ Sicherungen und Sicherungsautomaten. Passeinsätze für die Sicherungseinsätze runden das Gesamtportfolio ab.

Allgemeine Bestelldaten

Feinsicherung, flink, 20 A, Flachsicherung Typ C
<u>1278820000</u>
ETA 1170 21 20A
4050118091250
5 ST



ETA 1170 21 20A



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Zulassungen			
ROHS	Konform		
Abmessungen und Gewicht	e		
Tiefe	51.6 mm	Tiefe (inch)	2.0315 inch
Höhe	22 mm	Höhe (inch)	0.8661 inch
Breite	9.8 mm	Breite (inch)	0.3858 inch
Vettogewicht	10.1 g		
Temperaturen			
Umgebungstemperatur	-5 °C40 °C	Dauergebrauchstemperatur, min.	-50 °C
Dauergebrauchstemperatur, max.	120 °C	<u>Badeigebiadenstemperatur, mini.</u>	00 0
	120 0		
Umweltanforderungen			
RoHS-Konformitätsstatus	Konform		
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew%		
Allgemeines			
g			
Einbauhinweis	Direktmontage		
Bemessungsdaten			
Bemessungsspannung	28 V	Nennstrom	20 A
Systemkennwerte			
- ,			
Ausführung	Sicherungselement		
Werkstoffdaten			
Farbe	schwarz		
weitere technische Daten			
Einbauhinweis	Direktmontage	Montageart	gesteckt
Klassifikationen	Direktinontage	ivioritageart	gesteckt
Niassiikationen			
ETIM 6.0	EC000035	ETIM 7.0	EC000035
ETIM 8.0	EC002704	ETIM 9.0	EC002704
ETIM 10.0	EC002704	ECLASS 9.0	27-14-20-01
ECLASS 9.1	27-14-20-01	ECLASS 10.0	27-14-20-01
ECLASS 11.0	27-14-20-01	ECLASS 12.0	27-14-20-01
ECLASS 13.0	27-14-20-01	ECLASS 14.0	27-14-20-01
ECLASS 15.0	27-14-20-01	 -	

Katalogstand / Zeichnungen