

SAI-M23-GS-11/17**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Abbildung ähnlich

Die M23 Rundsteckverbinder bieten: Hohe Stechkäufigkeit, hohe Stromübertragbarkeit und eine hohe Kontaktdichte bei gleichzeitig geringen Abmaßen.

Gehäuse, Einsätze und Crimpkontakte sind separat zu bestellen.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Sensor/Actuator plug-in connector, Empty enclosure
Best.-Nr.	1299390000
Art	SAI-M23-GS-11/17
GTIN (EAN)	4050118097191
VPE	1 ST

Technische Daten

Zulassungen

Zulassungen



ROHS	Konform
UL File Number Search	UL Webseite
Zertifikat-Nr. (UR)	E344862

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht	77 g
--------------	------

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4


Technische Daten Freikonfektionierbare Steckverbinder

Gehäusebasismaterial	Kupfer-Zink-Legierung	Kabeldurchmesser, max.	17 mm
Kabeldurchmesser, min.	11 mm	Schutzart	IP67, IP69K
Steckzyklen	> 1000	Verschmutzungsgrad	3
Schirmanschluss	Ja	Temperaturbereich Gehäuse	-40...+125 °C

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC003556	ETIM 9.0	EC003556
ETIM 10.0	EC003556	ECLASS 14.0	27-44-02-24
ECLASS 15.0	27-44-02-24		

Maßzeichnung



SAI-M23-GS-11/17

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Zubehör

www.weidmueller.com

Einsätze ohne Kontakte



Die M23 Rundsteckverbinder bieten: Hohe Stechkäufigkeit, hohe Stromübertragbarkeit und eine hohe Kontaktdichte bei gleichzeitig geringen Abmaßen. Gehäuse, Einsätze und Crimpkontakte sind separat zu bestellen.

Allgemeine Bestelldaten

Art	SAI-M23-BE-12	Ausführung
Best.-Nr.	1995850000	Sensor/Actuator plug-in connector, Insert
GTIN (EAN)	4032248926145	
VPE	1 ST	
Art	SAI-M23-BE-12-G	Ausführung
Best.-Nr.	1296730000	Sensor/Actuator plug-in connector, Insert
GTIN (EAN)	4050118094848	
VPE	1 ST	
Art	SAI-M23-BE-16	Ausführung
Best.-Nr.	1170090000	Sensor/Actuator plug-in connector, Insert
GTIN (EAN)	4032248962228	
VPE	1 ST	
Art	SAI-M23-BE-17	Ausführung
Best.-Nr.	1170110000	Sensor/Actuator plug-in connector, Insert
GTIN (EAN)	4032248962198	
VPE	1 ST	
Art	SAI-M23-BE-19	Ausführung
Best.-Nr.	1170130000	Sensor/Actuator plug-in connector, Insert
GTIN (EAN)	4032248962082	
VPE	1 ST	
Art	SAI-M23-BE-6	Ausführung
Best.-Nr.	1170020000	Sensor/Actuator plug-in connector, Insert
GTIN (EAN)	4032248962020	
VPE	1 ST	
Art	SAI-M23-BE-7	Ausführung
Best.-Nr.	1170040000	Sensor/Actuator plug-in connector, Insert
GTIN (EAN)	4032248962006	
VPE	1 ST	
Art	SAI-M23-BE-9	Ausführung
Best.-Nr.	1170060000	Sensor/Actuator plug-in connector, Insert
GTIN (EAN)	4032248962112	
VPE	1 ST	
Art	SAI-M23-SE-12	Ausführung
Best.-Nr.	1170070000	Sensor/Actuator plug-in connector, Insert
GTIN (EAN)	4032248962044	
VPE	1 ST	
Art	SAI-M23-SE-16	Ausführung
Best.-Nr.	1170080000	Sensor/Actuator plug-in connector, Insert
GTIN (EAN)	4032248962136	
VPE	1 ST	

SAI-M23-GS-11/17

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Art	SAI-M23-SE-17	Ausführung
Best.-Nr.	1170100000	Sensor/Actuator plug-in connector, Insert
GTIN (EAN)	4032248962181	
VPE	1 ST	
Art	SAI-M23-SE-19	Ausführung
Best.-Nr.	1170120000	Sensor/Actuator plug-in connector, Insert
GTIN (EAN)	4032248962068	
VPE	1 ST	
Art	SAI-M23-SE-6	Ausführung
Best.-Nr.	1170000000	Sensor/Actuator plug-in connector, Insert
GTIN (EAN)	4032248962037	
VPE	1 ST	
Art	SAI-M23-SE-7	Ausführung
Best.-Nr.	1170030000	Sensor/Actuator plug-in connector, Insert
GTIN (EAN)	4032248962143	
VPE	1 ST	
Art	SAI-M23-SE-9	Ausführung
Best.-Nr.	1170050000	Sensor/Actuator plug-in connector, Insert
GTIN (EAN)	4032248962167	
VPE	1 ST	