

**Produktbild**

Das Seiten-Element des CH20M Gehäuses bietet Ihnen die Möglichkeit eines individuellen Aufbaus, der sich flexibel an Ihre Bedürfnisse anpassen lässt. Ein besonders praktischer Vorteil ist, dass nicht benötigte Steckplätze einfach durch Abdeckungen verschlossen werden können. Dies sorgt nicht nur für eine saubere und aufgeräumte Optik, sondern schützt auch vor Staub und anderen Umwelteinflüssen. Nutzen Sie die Vielseitigkeit des CH20M Gehäuses, um Ihre Projekte effizient und nach Ihren Vorstellungen zu gestalten!

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Seitenelement, OMNIMATE Housing - Serie CH20M lichtgrau, Seitenelement, Breite: 12.5 mm
Best.-Nr.	<a href="#">1294330000</a>
Art	CH20M12 S PPP LGY 2018
GTIN (EAN)	4050118090246
VPE	14 ST

### Technische Daten

#### Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

#### Abmessungen und Gewichte

Tiefe	105.5 mm	Tiefe (inch)	4.1535 inch
Höhe	22.8 mm	Höhe (inch)	0.8976 inch
Breite	12.5 mm	Breite (inch)	0.4921 inch
Nettogewicht	6.21 g		

#### Temperaturen

Umgebungstemperatur	-25 °C...85 °C	Einsatztemperaturbereich	-40...120 °C
Feuchtigkeit	5...93 % rel. Feuchte, Tu = 40 °C, keine Betauung		

#### Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

#### Werkstoffdaten

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0	Isolierstoff	PA 66 GF 30
Isolierstoffgruppe	I	Oberfläche	unbehandelt
Werkstoff	Kunststoff	Kriechstromfestigkeit (CTI)	600 ≤ CTI

#### Allgemeine Daten

Farbe	lichtgrau	Schutzart	IP20 im verbauten Zustand
Farbtabelle (ähnlich)	RAL 7035	Informationen zur Gesamtbaugruppe, siehe referenzierte Artikel	<a href="#">CH20M12 B BK/OR 2010</a>
Vergießbarkeit	Nein		

#### Bauteileigenschaften

Aussparung als Vorbereitung für Funktionsschnittstelle integriert	Nein	Polzahl, max.	6
Anzahl Lüftungsöffnungen	0	Anzahl Steckplätze für Buchsenstecker	3
Anzahl Anschlussebenen	3		

#### Klassifikationen

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 14.0	27-19-06-02
ECLASS 15.0	27-19-06-02		

**Produktbild**



**Produktbild**



**Maßzeichnung**

