

**DKB CC 15/60**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Abbildung ähnlich****Allgemeine Bestelldaten**

|             |   |
|-------------|---|
| Ausfuehrung | MetalliCard, Klebestreifen, 15 x 60 mm, transparent |
| Best.-Nr.   | <a href="#">1341150000</a>                          |
| Art         | DKB CC 15/60  |
| GTIN (EAN)  | 4050118145182                                       |
| VPE         | 160 ST  |

**DKB CC 15/60**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technische Daten****Zulassungen**

|      |         |
|------|---------|
| RoHS | Konform |
|------|---------|

**Abmessungen und Gewichte**

|              |         |               |             |
|--------------|---------|---------------|-------------|
| Tiefe        | 0.01 mm | Tiefe (inch)  | 0.0004 inch |
| Höhe         | 15 mm   | Höhe (inch)   | 0.5906 inch |
| Breite       | 60 mm   | Breite (inch) | 2.3622 inch |
| Nettogewicht | 0.24 g  |               |             |

**Temperaturen**

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Einsatztemperaturbereich | -40...160 °C |
|--------------------------|--------------|

**Umweltanforderungen**

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme      |
| REACH SVHC              | Keine SVHC über 0,1 Gew.-% |

**Allgemeine Angaben**

|                                |                                |             |
|--------------------------------|--------------------------------|-------------|
| Kleber                         | modifiziertes Acrylat          |             |
| Ausführung                     | selbstklebend                  |             |
| Breite                         | 60 mm                          |             |
| Einsatztemperaturbereich, max. | 160 °C                         |             |
| Einsatztemperaturbereich, min. | -40 °C                         |             |
| Farbe                          | transparent                    |             |
| Werkstoff                      | Polyesterfilm                  |             |
| Aufgedruckte Zeichen           | ohne                           |             |
| Anzahl Markierer pro VPE       | Lieferform                     | MetalliCard |
| empfohlene Industrien          | Energie, Prozess               |             |
| kompatibler Drucker            |                                |             |
| Anzahl Markierer pro Verbund   | 1 MetalliCard = Adhesive strip |             |
| Einsatztemperaturbereich       | -40...160 °C                   |             |

**Klassifikationen**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001288    | ETIM 9.0    | EC001288    |
| ETIM 10.0   | EC001288    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 |             |             |

## DKB CC 15/60

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen

### Anwendungsbeispiel

