

SCREWTY-SW13-DM**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Das ideale Werkzeug für alle Fälle

Screwty® ist das ideale und universelle Werkzeug zum Verschrauben aller gängigen Sensor- und Aktor-Leitungen. Mit dem Screwty® sind auch schwer zugängliche Rundsteckverbindungen gut erreichbar. Ohne großen Kraftaufwand, nur durch einfaches Drehen lassen sich Steckverbinder ganz leicht lösen und festschrauben. Der Screwty® passt für die meisten Leitungen und Steckverbinder auch anderer Anbieter (über 90 %) und ist damit weltweit einsetzbar und einzigartig. Der Screwty® besteht aus einem Handgriff mit einem handelsüblichen 1/4-Zoll-Anschluss. Damit kann er für alle Größen verwendet werden: für M12- und M8-Rundsteckverbinder, für die Varianten der freikonfektionierbaren Stecker und Buchsen M12F und M8F, sowie alle M23 Stecker und Buchsen.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Bolting tool
Best.-Nr.	1389190000
Art	SCREWTY-SW13-DM
GTIN (EAN)	4050118189742
VPE	1 ST
Verpackung	Karton

SCREWTY-SW13-DM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht	226.26 g
--------------	----------

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Nicht betroffen
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Schraubwerkzeuge

Drehmomenteinstellung, max.	1.7 Nm	Drehmomenteinstellung, min.	0.5 Nm
-----------------------------	--------	-----------------------------	--------

Wichtiger Hinweis

Produktinweis	Im Lieferumfang enthalten: <ul style="list-style-type: none"> • Drehmomentschraubendreher 0,5-1,7 Nm + Einstellwerkzeug • Wechselklinge SW13
---------------	---

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ETIM 10.0	EC000149	ECLASS 14.0	21-01-90-90
ECLASS 15.0	21-01-90-90		

SCREWTY-SW13-DM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Zubehör

www.weidmueller.com

Verschraubungswerkzeug Screwty® Drehmoment



Das ideale Werkzeug für alle Fälle
 Screwty® ist das ideale und universelle Werkzeug zum Verschrauben aller gängigen Sensor- und Aktor-Leitungen. Mit dem Screwty® sind auch schwer zugängliche Rundsteckverbindungen gut erreichbar. Ohne großen Kraftaufwand, nur durch einfaches Drehen lassen sich Steckverbinder ganz leicht lösen und festschrauben. Der Screwty® passt für die meisten Leitungen und Steckverbinder auch anderer Anbieter (über 90 %) und ist damit weltweit einsetzbar und einzigartig. Der Screwty® besteht aus einem Handgriff mit einem handelsüblichen 1/4-Zoll-Anschluss. Damit kann er für alle Größen verwendet werden: für M12- und M8-Rundsteckverbinder, für die Varianten der freikonfektionierbaren Stecker und Buchsen M12F und M8F, sowie alle M23 Stecker und Buchsen.

Allgemeine Bestelldaten

Art	SCREWTY SW9	Ausführung
Best.-Nr.	1254630000	Interchangeable blade for cable gland tool
GTIN (EAN)	4050118054194	
VPE	1 ST	
Art	SCREWTY SW10	Ausführung
Best.-Nr.	1254640000	Interchangeable blade for cable gland tool
GTIN (EAN)	4050118048599	
VPE	1 ST	
Art	SCREWTY SW12	Ausführung
Best.-Nr.	2598970000	Interchangeable blade for cable gland tool
GTIN (EAN)	4050118781151	
VPE	1 ST	
Art	SCREWTY SW13	Ausführung
Best.-Nr.	1254650000	Interchangeable blade for cable gland tool
GTIN (EAN)	4050118051834	
VPE	1 ST	
Art	SCREWTY SW15	Ausführung
Best.-Nr.	1290830000	Interchangeable blade for cable gland tool
GTIN (EAN)	4050118084320	
VPE	1 ST	
Art	SCREWTY SW17	Ausführung
Best.-Nr.	1254660000	Interchangeable blade for cable gland tool
GTIN (EAN)	4050118051841	
VPE	1 ST	
Art	SCREWTY SW18	Ausführung
Best.-Nr.	1254670000	Interchangeable blade for cable gland tool
GTIN (EAN)	4050118051858	
VPE	1 ST	
Art	SCREWTY SW19	Ausführung
Best.-Nr.	1254680000	Interchangeable blade for cable gland tool
GTIN (EAN)	4050118048827	
VPE	1 ST	