

GZ 1.0A/F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Produktbild

Abbildung ähnlich

Als Zubehör für unser breites Produktpotfolio an Sicherungsreihenklemmen bieten wir ebenfalls die passenden Sicherungseinsätze an. Dabei erstreckt sich das Portfolio über Geräteschutzsicherungen (Feinsicherungen) von 5x20 mm bis hin zu 10x38 mm, E 14 bis E 18 Sicherungseinsätze, sowie KFZ Sicherungen und Sicherungsautomaten. Passeinsätze für die Sicherungseinsätze runden das Gesamtportfolio ab.

Allgemeine Bestelldaten

| | |
|-------------|---|
| Ausfuehrung | Feinsicherung, flink, 1 A, G-Si. 6,3 x 32 |
| Best.-Nr. | 1460590000 |
| Art | GZ 1.0A/F |
| GTIN (EAN) | 4050118266634 |
| VPE | 10 ST |

GZ 1.0A/F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten**Zulassungen**

| | |
|------|---------|
| RoHS | Konform |
|------|---------|

Abmessungen und Gewichte

| | | | |
|--------------|--------|---------------|-------------|
| Tiefe | 6.3 mm | Tiefe (inch) | 0.248 inch |
| Höhe | 32 mm | Höhe (inch) | 1.2598 inch |
| Breite | 6.3 mm | Breite (inch) | 0.248 inch |
| Nettogewicht | 2.11 g | | |

Temperaturen

| | |
|---------------------|---------------|
| Umgebungstemperatur | -5 °C...40 °C |
|---------------------|---------------|

Umweltanforderungen

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme |
| REACH SVHC | Keine SVHC über 0,1 Gew.-% |

Allgemeines

| | |
|---------------|---------------|
| Einbauhinweis | Direktmontage |
|---------------|---------------|

Bemessungsdaten

| | | | |
|--------------------|-------|-----------|-----|
| Bemessungsspannung | 500 V | Nennstrom | 1 A |
|--------------------|-------|-----------|-----|

Systemkennwerte

| | |
|------------|-------------------|
| Ausführung | Sicherungszubehör |
|------------|-------------------|

Werkstoffdaten

| | |
|-------|-----------|
| Farbe | lichtgrau |
|-------|-----------|

weitere technische Daten

| | | | |
|---------------|---------------|------------|----------|
| Einbauhinweis | Direktmontage | Montageart | gesteckt |
|---------------|---------------|------------|----------|

Klassifikationen

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002704 | ETIM 9.0 | EC002704 |
| ETIM 10.0 | EC002704 | ECLASS 14.0 | 27-14-20-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-20-01 | | |