

VGM25-MS68 EMC 11-20SET



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Abbildung ähnlich







Die steigende Empfindlichkeit von elektronischen Bauteilen und die zunehmende elektromagnetische Strahlung erfordern das Kabelverschraubungen im Schirmungskonzept einer Anlage eine wichtige Rolle einnehmen. Diese Produktfamilie von EMV-Kabelverschraubungen dient zur Abschirmung gegen Störfrequenzen, sie verfügt über einen 360°-Schirmanschluss.

Das Dichtungssystem sorgt für eine optimale Kabelführung & Zugentlastung, nebenbei erfüllt die Kabelverschraubung die mechanischen Anforderungen der EN 62444. Durch das patentierte Design ist eine sehr einfache und schnelle Montage möglich.

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	Zubehör
BestNr.	<u>1463720000</u>
Art	VGM25-MS68 EMC 11-20SET
GTIN (EAN)	4050118269871
VPE	1 ST







Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Zul	as	su	m	ae	n

ROHS

Abmessungen und Gewichte				
Länge	63 5 mm	Länge (inch)	2.5 inch	

Temperaturen

Nettogewicht

Grenztemperatur -40 °C ... 130 °C

Konform

94.44 g

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139

Allgemeine Angaben

Kabeldurchmesser außen, max.	20 mm	Kabeldurchmesser außen, min.	11 mm
O-Ring	NBR	Schutzart mit GWDR	IP68
Normen	EN 45545-2:2013	Schlüsselweite	30 mm
Schutzart	IP68 - 15 bar	Verschraubung	M 25, EMV
Werkstoff	Messing, vernickelt	Gewinde (außen)	M 25
Gewindelänge	7.5 mm		

Klassifikationen

EC000441	ETIM 7.0	EC000441
EC000441	ETIM 9.0	EC000441
EC000441	ECLASS 9.0	27-14-44-32
27-14-44-32	ECLASS 10.0	27-14-44-32
27-14-44-32	ECLASS 12.0	27-14-08-01
27-14-08-01	ECLASS 14.0	27-14-08-01
27-14-08-01		
	EC000441 EC000441 27-14-44-32 27-14-44-32 27-14-08-01	EC000441 ETIM 9.0 EC000441 ECLASS 9.0 27-14-44-32 ECLASS 10.0 27-14-44-32 ECLASS 12.0 27-14-08-01 ECLASS 14.0

Erstellungs-Datum 13.11.2025 09:49:38 MEZ

Katalogstand / Zeichnungen 2



VGM25-MS68 EMC 11-20SET



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

3

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

HDC-Montagewerkzeug



Die professionellen Werkzeuge von Weidmüller sind das Ergebnis eines intensiven Entwicklungsprozesses, der sich konsequent an den Anforderungen der Praxis orientiert.

Für die optimale Installation von schweren Steckverbindern bieten wir Ihnen eine Vielzahl nützlicher Werkzeuge an, wie z.B, Kontaktlösewerkzeuge, Crimpzangen und LWL-Bearbeitungswerkzeuge, die Ihnen helfen, Ihre Arbeit sicher und präzise zu erledigen.

Allgemeine Bestelldaten

Art HDC FBS TOOL 13-50 Best.-Nr. 8000015137 GTIN (EAN) 4050118292947

VPE 1 ST Ausfuehrung Mounting tool