

FSKI/4,0-6,0/638

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Isolierte Flachstecker aus PVC mit Kupferhülse

- Handelsübliche Ausführungen
- Nicht gelötet
- Mit konischem Einführtrichter

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,6 mm ² ,4 mm ² - 6 mm ² ,gelb
Best.-Nr.	1491840000
Art	FSKI/4,0-6,0/638
GTIN (EAN)	4050118301823
VPE	100 ST

Technische Daten

Zulassungen

RoHS	Konform
------	---------

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht	1.71 g
--------------	--------

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform mit Ausnahme
-------------------------	----------------------

RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/ bekannt)	6c
--	----

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

SCIP	7b42d2b9-0a0f-4f66-a989-e9bfbbfeb1b3
------	--------------------------------------

Verbinder

Leiteranschlussquerschnitt, max.	6 mm ²
----------------------------------	-------------------

Leiteranschlussquerschnitt	6 mm ²
----------------------------	-------------------

Dimension	6,3 x 0,8 mm
-----------	--------------

Länge 1 (l1)	24 mm
--------------	-------

Steckbreite (d2)	6.3 mm
------------------	--------

Leiteranschlussquerschnitt, min.	4 mm ²
----------------------------------	-------------------

Isolation	vorhanden, Teilsolisiert
-----------	--------------------------

Material/Kunststoff	PVC
---------------------	-----

Kennfarbe	gelb
-----------	------

Steckdicke (d3)	0.8 mm
-----------------	--------

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000516
----------	----------

ETIM 10.0	EC000516
-----------	----------

ECLASS 15.0	27-44-03-92
-------------	-------------

ETIM 9.0	EC000516
----------	----------


ECLASS 14.0	27-44-03-92
-------------	-------------

FSKI/4,0-6,0/638

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen



FSKI/4,0-6,0/638

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Zubehör

www.weidmueller.com

Crimping tools

Crimpwerkzeuge für isolierte Verbinder
Kabelschuhe, Stiftkabelschuhe, Parallel- und
Serienverbinder und Steckverbinder

- Zwangssperre garantiert Qualitätscrimp
- Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbedienung
- Mit Anschlag zum exakten Positionieren der Kontakte
- Geprüft nach DIN EN 60352 T.2

Allgemeine Bestell Daten

Art	CTI 6	Ausfuehrung
Best.-Nr.	9006120000	Crimpwerkzeug, Crimpwerkzeug für Kontakte, 0,5mm ² , 6mm ² ,
GTIN (EAN)	4008190044527	Ovalcrimp, Doppelcrimp
VPE	1 ST	
Art	CTI 6 G	Ausfuehrung
Best.-Nr.	9202850000	Crimpwerkzeug, Verarbeitungswerkzeug für isolierte Kabelverbinder,
GTIN (EAN)	4032248517855	0,5mm ² , 6mm ² , Ovalcrimp, Parallelcrimp
VPE	1 ST	