

VFSK HV/1,5-2,5/638**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

Voll isolierte Flachsteckhülsen aus PVC mit Kupferhülse

- Handelsübliche Ausführungen
- Nicht gelötet
- Mit konischem Einführtrichter

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	Kabelschuh, isolierter Kabelverbinder, 2.5 mm ² , 1.5 mm ² - 2.5 mm ² , blau
Best.-Nr.	1491940000
Art	VFSK HV/1,5-2,5/638
GTIN (EAN)	4050118301922
VPE	100 ST

VFSK HV/1,5-2,5/638

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten**Zulassungen**

RoHS	Konform
------	---------

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht	1.19 g
--------------	--------

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform mit Ausnahme
-------------------------	----------------------

RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/ bekannt)	6c
--	----

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

SCIP	7b42d2b9-0a0f-4f66-a989-e9bfbbfeb1b3
------	--------------------------------------

Verbinder

Leiteranschlussquerschnitt, max.	2.5 mm ²
----------------------------------	---------------------

Leiteranschlussquerschnitt	2.5 mm ²
----------------------------	---------------------

Dimension	6,3 x 0,8 mm
-----------	--------------

Länge 1 (l1)	21.5 mm
--------------	---------

Steckbreite (d2)	6.3 mm
------------------	--------

Leiteranschlussquerschnitt, min.	1.5 mm ²
----------------------------------	---------------------

Isolation	vollisoliert
-----------	--------------

Material/Kunststoff	PVC
---------------------	-----

Kennfarbe	blau
-----------	------

Steckdicke (d3)	0.8 mm
-----------------	--------

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000516
----------	----------

ETIM 10.0	EC000516
-----------	----------

ECCLASS 15.0	27-44-03-92
--------------	-------------

ETIM 9.0	EC000516
----------	----------


ECLASS 14.0	27-44-03-92
-------------	-------------

VFSK HV/1,5-2,5/638

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen



VFSK HV/1,5-2,5/638

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Zubehör

www.weidmueller.com

Crimping tools

Crimpwerkzeuge für isolierte Verbinder
Kabelschuhe, Stiftkabelschuhe, Parallel- und
Serienverbinder und Steckverbinder
• Zwangssperre garantiert Qualitätscrimp
• Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller
Fehlbedienung
• Mit Anschlag zum exakten Positionieren der Kontakte
• Geprüft nach DIN EN 60352 T.2

Allgemeine Bestell Daten

Art	HTI 15	Ausfuehrung
Best.-Nr.	9014400000	Crimpwerkzeug, Verarbeitungswerkzeug für isolierte Kabelverbinder,
GTIN (EAN)	4008190159412	0.5mm ² , 2.5mm ² , Doppelcrimp
VPE	1 ST	
Art	CTI 6	Ausfuehrung
Best.-Nr.	9006120000	Crimpwerkzeug, Crimpwerkzeug für Kontakte, 0.5mm ² , 6mm ² ,
GTIN (EAN)	4008190044527	Ovalcrimp, Doppelcrimp
VPE	1 ST	
Art	CTI 6 G	Ausfuehrung
Best.-Nr.	9202850000	Crimpwerkzeug, Verarbeitungswerkzeug für isolierte Kabelverbinder,
GTIN (EAN)	4032248517855	0.5mm ² , 6mm ² , Ovalcrimp, Parallelcrimp
VPE	1 ST	