

SET PZ 6 ROTO L RC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Crimp-Sets

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Sortiment Crimpwerkzeug, Crimpwerkzeug: PZ 6 Roto L, Crimpbereich, min.: 0.5, Farbcode: Weidmueller
Best.-Nr.	1470940000
Art	SET PZ 6 ROTO L RC
GTIN (EAN)	4050118278132
VPE	1 ST
Verpackung	Kunststoffbox

SET PZ 6 ROTO L RC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	261 mm	Tiefe (inch)	10.2756 inch
Höhe	57 mm	Höhe (inch)	2.2441 inch
Breite	338 mm	Breite (inch)	13.3071 inch
Nettogewicht	1592.8 g		

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

Sortimente

Crimpbereich, max.	6 mm ²	Crimpbereich, min.	0.5 mm ²
Verpackung	Kunststoffbox	Crimpwerkzeug	PZ 6 Roto L
Farbcode	Weidmueller	Anzahl AEH	4250 pcs.

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000181	ETIM 9.0	EC000181
ETIM 10.0	EC000181	ECLASS 14.0	21-10-01-90
ECLASS 15.0	21-10-01-90		

SET PZ 6 ROTO L RC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Crimping tools



Crimpwerkzeuge für Aderendhülsen mit und ohne Kunststoffkragen

- Zwangssperre garantiert Qualitätscrimp
- Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbedienung

Allgemeine Bestelldaten

Art	PZ 6 ROTO L	Ausführung
Best.-Nr.	1444050000	Crimpwerkzeug, Crimpwerkzeug für Aderendhülsen, 0.14mm ² ,
GTIN (EAN)	4050118248593	6mm ² , Trapezcrimp
VPE	1 ST	

lose verpackt im Polybeutel



- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Art	H0,5/14 OR	Ausführung
Best.-Nr.	0690700000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, orange
GTIN (EAN)	4008190015770	
VPE	500 ST	
Art	H0,75/14 W	Ausführung
Best.-Nr.	0462900000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, weiß
GTIN (EAN)	4008190033248	
VPE	500 ST	
Art	H1,0/14 GE	Ausführung
Best.-Nr.	0463000000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, gelb
GTIN (EAN)	4008190024697	
VPE	500 ST	
Art	H1,5/14 R	Ausführung
Best.-Nr.	0463100000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, rot
GTIN (EAN)	4008190065089	
VPE	500 ST	
Art	H2,5/15D BL	Ausführung
Best.-Nr.	9019160000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, blau
GTIN (EAN)	4008190028732	
VPE	500 ST	

SET PZ 6 ROTO L RC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör**Mehrfachbeutel**

- Im Mehrfachbeutel
- Weidmüller Farbcode
- Sonstiger Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Art	H4,0/18 GR SV	Ausführung
Best.-Nr.	9026010000	Aderendhülse, Standard, 12 mm, 10 mm, grau
GTIN (EAN)	4008190117382	
VPE	250 ST	

Leiter-Nennquerschnitt 6,0 mm²

- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Art	H6,0/20 SW	Ausführung
Best.-Nr.	0533500000	Aderendhülse, Standard, 14 mm, 12 mm, schwarz
GTIN (EAN)	4008190183905	
VPE	100 ST	

Koffer

- Kofferkorpus aus unzerbrechlichem Polypropylen-Kunststoff
- Mobile und übersichtliche Aufbewahrung bei minimalem Platzbedarf
- Mit 2 stabilen Schiebeverschlüssen
- Sortimentskoffer und -kästen lassen sich hochkant stellen und sind verrutschsicher stapelbar
- Können durch Einsätze unterteilt werden

Allgemeine Bestelldaten

Art	KOFFER PSC4-01	Ausführung
Best.-Nr.	9028860000	Werkzeuge, Sortimentskasten
GTIN (EAN)	4032248304608	
VPE	1 ST	

SET PZ 6 ROTO L RC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Zubehör

www.weidmueller.com

Einsätze



- Kofferkorpus aus unzerbrechlichem Polypropylen-Kunststoff
- Mobile und übersichtliche Aufbewahrung bei minimalem Platzbedarf
- Mit 2 stabilen Schiebeverschlüssen
- Sortimentskoffer und -kästen lassen sich hochkant stellen und sind verrutschsicher stapelbar
- Können durch Einsätze unterteilt werden

Allgemeine Bestelldaten

Art	EINSATZ A8-1 CL55	Ausführung
Best.-Nr.	9028460000	Sortiment Einsätze
GTIN (EAN)	4032248310029	
VPE	100 ST	
Art	EINSATZ A7-1 CL55	Ausführung
Best.-Nr.	9028450000	Sortiment Einsätze
GTIN (EAN)	4032248310012	
VPE	1 ST	