

**KSI/-16**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Isolierte Stiftkabelverbinder aus PVC oder PC/PA

- Handelsübliche Ausführungen
- Nicht gelötet
- Mit konischem Einführtrichter

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausfuehrung	Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,16 mm <sup>2</sup> ,16 mm <sup>2</sup>
Best.-Nr.	<a href="#">1491440000</a>
Art	KSI/-16
GTIN (EAN)	4050118301427
VPE	50 ST

**Technische Daten**[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Zulassungen**

ROHS Konform

**Abmessungen und Gewichte**

Nettogewicht 4.86 g

**Umweltanforderungen**

RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme

REACH SVHC Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

**Verbinder**


Leiteranschlussquerschnitt, max.	16 mm <sup>2</sup>
Isolation	vorhanden, PA
Länge 1 (I1)	40.7 mm
Innendurchmesser Schaft (d1)	5.8 mm
Außendurchmesser Schaft (d3)	2.5 mm

Leiteranschlussquerschnitt	16 mm <sup>2</sup>
Material/Kunststoff	PA
Kennfarbe	blau
Länge 2 (I2)	13.5 mm
Innendurchmesser Kragen (d4)	9.1 mm

**Klassifikationen**

ETIM 8.0	EC001059
ETIM 10.0	EC001059
ECLASS 15.0	27-40-02-92

ETIM 9.0	EC001059
ECLASS 14.0	27-40-02-92

**Zeichnungen**

**Werkzeuge**

- Crimpwerkzeuge für Kabelschuhe, Verbinder und Aderendhülsen mit Wechseleinsätzen
- extrem schnelles Arbeiten durch hydraulische Unterstützung
  - großer Verarbeitungsbereich bis 400 mm<sup>2</sup>
  - Schnellverschlusskopf um 360° drehbar
  - automatische Druckbegrenzung und Überwachung mit Drucksensor
  - Zusatzfunktionen für APG Serie:
  - elektronische Steuerung und Überwachung des Pressvorgangs
  - Abspeichern aller Verpressungen und Fehlermeldungen auf internem Speicher
  - Auslesung aller Zyklen und Fehlermeldungen über USB

**Allgemeine Bestelldaten**

Art	HPG 60	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">2453820000</a>	6mm <sup>2</sup> , 300mm <sup>2</sup> , Sechskantcrimp (Hexagon), WM-Crimp, Indent-Crimp, Trapezcrimp, Ovalcrimp
GTIN (EAN)	4050118468427	
VPE	1 ST	
Art	EPG 60	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">2453810000</a>	Presswerkzeuge, Werkzeuge, Crimpwerkzeug, 6mm <sup>2</sup> , 300mm <sup>2</sup> , Sechskantcrimp (Hexagon), WM-Crimp, Indent-Crimp, Trapezcrimp, Ovalcrimp
GTIN (EAN)	4050118468434	
VPE	1 ST	