

**IE-FC-SET-IPDEK001-KY-P****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



FrontCom® Vario integriert mehrere Funktionen in nur einem Einfachrahmen. Das System ist einfach zu montieren und Sie können aus unterschiedlichsten Daten-, Signal- und Powermodulen auswählen. FrontCom® Vario ist nicht nur extrem kompakt sondern bietet Ihnen eine Reihe einzigartiger Produktmerkmale, um Ihnen ein sicheres, schnelles und zukunftsorientiertes Projektieren und Arbeiten zu ermöglichen. Außerdem überzeugt das FrontCom® Vario- System durch ein ansprechendes Gehäuse-Design, das nebenbei ausgesprochen schlagfest ist und selbstverständlich die Schutzart IP 65 erfüllt.

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	FrontCom, Set
Best.-Nr.	<a href="#">1543680000</a>
Art	IE-FC-SET-IPDEK001-KY-P
GTIN (EAN)	4050118348842
VPE	1 ST

## IE-FC-SET-IPDEK001-KY-P

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Zulassungen

Zulassungen



ROHS Konform

### Abmessungen und Gewichte

Tiefe	134 mm	Tiefe (inch)	5.2756 inch
Höhe	40 mm	Höhe (inch)	1.5748 inch
Breite	67 mm	Breite (inch)	2.6378 inch
Nettogewicht	493.15 g		

### Temperaturen

Lagertemperatur Betriebstemperatur  
 Verlegetemperatur

### Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme  
 REACH SVHC Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3  
 SCIP 8a473a8a-33d4-4318-8088-c28f019e7f77

### Allgemeine Daten

Produktart	Set	
Schutzart	IP65, in geschlossenem Zustand	
Material Rahmen	Zinkdruckguss	
Material Deckel	Polykarbonat PC	
Referenzprodukt	<a href="#">IE-FC-SFP-KEY2</a> , <a href="#">IE-FC-IP-PWB/2ST</a> , <a href="#">IE-FC-I-PWB-DE</a> , <a href="#">IE-BI-USB-A</a> , <a href="#">IE-BI-RJ45-C</a> , <a href="#">IE-FC-PWPC</a>	
Referenzprodukt	Cardinality	1
	Reference	<a href="#">IE-FC-SFP-KEY2</a>
	Cardinality	1
	Reference	<a href="#">IE-FC-IP-PWB/2ST</a>
	Cardinality	1
	Reference	<a href="#">IE-FC-I-PWB-DE</a>
	Cardinality	1
	Reference	<a href="#">IE-BI-USB-A</a>
	Cardinality	1
	Reference	<a href="#">IE-BI-RJ45-C</a>
Cardinality	1	
Reference	<a href="#">IE-FC-PWPC</a>	

### Technische Daten

Bedruckung	Inkl. fester Beschriftung: "Service only!", "USB", "Ethernet", "230 V / AC"	Einsatz-Platte	2x Data, 1x Power, Ungeschirmt
Rahmen	Kunststoffdeckel, Abschließbar mit Schlüssel	Nennspannung Steckdose	250 V
Einsätze Power	Steckdose DE	Einsätze Data	USB 2.0 A/A, RJ45 Kupplung Cat.6A
Nennstrom Steckdose	16 A		

## IE-FC-SET-IPDEK001-KY-P

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technische Daten

### Allgemeine Standards

Zertifikat-Nr. (DNV) TAA000022B

### Klassifikationen

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 14.0	27-18-28-92
ECLASS 15.0	27-18-28-92		

**IE-FC-SET-IPDEK001-KY-P**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Zeichnungen**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

