



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

#### Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Kabelschuh, 2.5 mm², 2.5 mm² - 2.5 mm²   BestNr. 1495290000   Art KWN-M8/-2,5 90							
	<sup>2</sup> ,2.5 mm	mm²,2.	m²,2	²,2.5	5 mm²	- 2.5	mm²
A++ KIMNIM9 / 2 5 00							
AIT KVIN-IVIO/-2,5 90		0					
GTIN (EAN) 4050118304923		23					
VPE 100 ST							





#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## **Technische Daten**

7				
Zul	ลรร	un	aei	n

ROHS	Konform	
Abmessungen und Gewichte		
	<u>'</u>	
Nettogewicht	2.3 g	

## Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme	
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew%	

#### **Technische Daten**

Ausführung	Euro-Serie 90°

#### Verbinder

Leiteranschlussquerschnitt, max.	2.5 mm <sup>2</sup>	Leiteranschlussquerschnitt, min.	2.5 mm <sup>2</sup>
Leiteranschlussquerschnitt	2.5 mm <sup>2</sup>	Isolation	nicht vorhanden
Bohrung	M8	Kennfarbe	Keine
Innendurchmesser Schaft (d1)	2.4 mm	Außendurchmesser Schaft (d3)	4.4 mm
Schaftlänge (a)	5.5 mm	Anschlusslänge (I)	14.2 mm
Innendurchmesser Flansch (d2)	8.4 mm	Flanschbreite (b)	14 mm

## Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001051	ETIM 7.0	EC001051
ETIM 8.0	EC001051	ETIM 9.0	EC001051
ETIM 10.0	EC001051	ECLASS 9.0	27-40-02-05
ECLASS 9.1	27-40-02-05	ECLASS 10.0	27-40-02-05
ECLASS 11.0	27-40-02-05	ECLASS 12.0	27-40-02-05
ECLASS 13.0	27-40-02-05	ECLASS 14.0	27-40-02-05
ECLASS 15.0	27-40-02-05		

Erstellungs-Datum 13.11.2025 07:44:15 MEZ

Katalogstand / Zeichnungen 2




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Zeichnungen







Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

## **Crimping tools**



Crimpwerkzeuge für nicht isolierte Verbinder gerollte Kabelschuhe, Rohrkabelschuhe, Stiftkabelschuhe, Parallel- und Serienverbinder

- Zwangsperre garantiert Qualitätscrimp
- Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbedienung

## Allgemeine Bestelldaten

Art	HTN 21	Ausfuehrung
BestNr.	9014610000	Crimpwerkzeug, Crimpwerkzeug für Kontakte, 0.5mm², 6mm²,
GTIN (EAN)	4008190152734	Indent-Crimp
VPE	1 ST	